

Garant**Momentskruetrækkersortiment "TQ-Station"****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	659965
GTIN	4045197614469
Artikelklasse	21B

Beskrivelse**Udførelse:**

Momentskruetrækker med gribevenligt 2K-T-greb og **fastindstillet moment**. 1/4 tomme bitholder med magnet. Fleksibel og modulær holdestation i robust pladestålskorpus med lette kunststofopbevaringsenheder. Hurtig udtagning af både momentskruetrækker og E 6,3-PrecisionBits. Praktisk opbevaringsmulighed af f.eks. vendeplatter i 3 indførte beholderbokse. Vælt sikker stationær løsning på f.eks. filebænk eller maskine eller til ophængning på en hulplade.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, udløses skruetrækkeren både hørbart og mærkbart og er omgående klar til brug igen. Ubegrænset løsnemoment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

Str. 0,6–1,5 = ±15% af den angivne værdi.

Str. 2,2–5,7 = ±10% af den angivne værdi.

Leveringsomfang:

Momentskruetrækker nr. 211750: 1 stk. hver str. 0,6; 0,9; 1,2; 1,5; 2,2; 3,0; 3,8; 5,0; 5,7

Bits til Torx® nr. 674248: 1 stk. af hver str. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20

Bits til Torx Plus® nr. 674252: 1 stk. af hver str. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP

Opbevaringsstation: 1 stk.

Beholderbokse (skuffer): 3 stk.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Momentskruetrækkernes enkeltstørrelser fås under nr. 211750.

Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Skruetrækker til TORX-PLUS®-skruer
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Udløsningsindikering	akustisk
Målenøjagtighed, moment	±10 %
Målenøjagtighed, moment	±15 %
Måleværktøj	Mekanisk
Tilspændingsretning	Højrespænding
Justeringsmulighed udløsningsværdi	forudindstillet
Data, kan logges	nej
Reverserbar aflæsning	Nm
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Indstilling af udløsningsværdi	forudindstillet
Feedback	udløsning
Udløsningsprincip	mekanisk langvejsudløsning
Samlet længde L	107 mm
Målemetode	Moment
Norm	DIN EN ISO 6789
Bitholder	F 6,3
Produkttype	Momentskruetrækker

Tilbehør

674252 6IP

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil
6IP

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX10 674248 TX10

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil
15IP 674252 15IP

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX7 674248 TX7

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0
Nm 211750 3,0

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,5
Nm 211750 1,5

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,9
Nm 211750 0,9

„TQ-Station“ - opbevaringsstation til
momentskruetrækkere 659964

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil
7IP 674252 7IP

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2
Nm 211750 1,2

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,6
Nm 211750 0,6

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX9 674248 TX9

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20 674248 TX20

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6 674248 TX6

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil
20IP 674252 20IP

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8 674248 TX8

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0
Nm 211750 5,0

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil
8IP 674252 8IP

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15 674248 TX15

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil
10IP 674252 10IP

211750 2,2

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2
Nm

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil
9IP

674252 9IP

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8
Nm

211750 3,8

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7
Nm

211750 5,7