

## Elektrikerværktøjssortiment, 36 dele uden taske



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	680455
GTIN	2050001017703
Artikelklasse	66H

### Beskrivelse

#### Anvendelse:

Indeholder det vigtigste kvalitetsværktøj til elektrisk installation.

#### Indhold:

- STABILA**® trætommestok: 1 stk. nr. 466005 str. 2
- STABILA**® vaterpas i letmetal: 1 stk. nr. 467030 str. 400
- PUK**® universalsav: 1 stk. nr. 581220
- Wera** ligekærvskrueetrækker, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 663100 a hver str. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
- Spændingstester indtil 250 V: 1 stk. nr. 665014 str. 2,5
- Passkruenøgle, fuldisoleret iht. EN 60900 op til 1000 V: 1 stk. nr. 665800 fra 2 – 63 A
- Wera** skruetrækker til Phillips, VDE-isoleret: 1 stk. af hver nr. 668600 str. 1; 2
- KNIPEX**® kombitang, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 701700 str. 160
- KNIPEX**® vandpumpetang, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 705740 str. 250
- KNIPEX**® fladrundtang, VDE-isoleret med skær: 1 stk. nr. 713300 str. 160
- KNIPEX**® skævbider, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 725300 str. 160
- KNIPEX**® afisoleringstang, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 728750 str. 160
- JOKARI**® afisoleringskniv: 1 stk. nr. 728010 str. 8 – 28
- RENNSTEIG** stenmejsel, flad: 1 stk. nr. 742500 str. 250
- RENNSTEIG** stenmejsel, spids: 1 stk. nr. 742600 str. 250
- RENNSTEIG** elektriker-stenmejsel, flad: 1 stk. nr. 743000 str. 250
- GARANT** smedehammer med hickory-skaft: 1 stk. nr. 750110 str. 500
- Mukkert med skaft: 1 stk. nr. 751010 str. 1
- Milwaukee**® hårdmetal-betonbørsæt i kunststofboks: 1 stk. nr. 786081 str. 5 (Ø 4 – 10 mm)
- PB Swiss Tools** syl med firkantklinge: 1 stk. nr. 831700 str. 110

**RUNPOTEC®** indtrækningsbånd af nylon: 1 stk. nr. 814862 str. 10

Kabelkniv, fast: 1 stk. nr. 844300

Spartel: 1 stk. nr. 087650 str. 50

Gummi-gipsbæger: 1 stk. nr. 087680 str. 125

Vandpensel: 1 stk. nr. 087005 str. 20

Isoleringstape, sort: 1 stk. nr. 083654 str. BLACK

Lommelygte, LED: 1 stk. nr. 081437 str. BLACK

**Bemærk:**

**Værktøjet leveres løst.**

## Teknisk beskrivelse

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081557 LR3
Antal medfølgende batterier	3
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Værktøjssortiment

## Tilbehør

Vaterpas i letmetal Længde 400 mm	467030 400
Smedehammer med Skaftbeskyttelseskrave Vægt uden skaft 500 g	750110 500
Afisoleringstang, forkromet VDE-isoleret Hel længde 160 mm	728750 160
Stenmejslerspids Hel længde 250 mm	742600 250
LED-lommelygtemed batterier Farve BLACK	081437 BLACK
Elektrikermejsel Hel længde 250 mm	743000 250
Elektrikerskruetrækker til Phillipsskruer, med Kraftform-skaftisoleret Krydskærvstørrelse 1	668600 1
Spartel, trægreb Bredde 50 mm	087650 50
Gipsbæger maks. Ø 125 mm	087680 125
Vandpumpetang Alligator® VDE-greb Hel længde 250 mm	705740 250
Kombinationstænger, forkromet VDE-isoleret Hel længde 160 mm	701700 160

Isolerbånd Farve BLACK	083654 BLACK
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 4 mm	663100 4
Skævbider forkrometVDE-isoleret Hel længde 160 mm	725300 160
Universalsav „PUK“ med universalklinge (310)Fast greb	581220
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 6,5 mm	663100 6,5
Kabelkniv fast	844300
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 8 mm	663100 8
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 5,5 mm	663100 5,5
Syl med firkantklinge og kunststofskaft Klingelængde 110 mm	831700 110
Industri-ringpensel Ø 20 mm	087005 20
Stenmejslerflad Hel længde 250 mm	742500 250
Flad rundtang, ligeVDE-isoleret Hel længde 160 mm	713300 160
Afisoleringskniv med hageformet klinge Til kabel-Ø 8-28 mm	728010 8-28
Elektrikerskruetrækker til Phillipsskruer, med Kraftform-skaftisoleret Krydskærvstørrelse 2	668600 2
Hårdmetal- betonborsæt Antal bor 8	786080 8
Passkruetrækker, vendbarisoleret	665800
Spændingstester i specialkvalitet Skærbredde 2,5 mm	665020 2,5
Nylon-indtrækningsbånd Båndlængde 10 m	814862 10
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 3,5 mm	663100 3,5
Tommestok, gul Længde 2 m	466005 2