

Montageværktøjssortiment, 107 dele med stålværktøjskasse



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	680350
GTIN	2050001016447
Artikelklasse	66H

Beskrivelse

Anvendelse:

Indeholder kvalitetsværktøj til **vedligeholdelse og reparation af anlæg, maskiner, apparater etc.**

Leveringsomfang:

Spidscirkel: 1 stk. nr. 457600 str. 200

Ridsenål, dobbeltsidet: 1 stk. nr. 458400

STABILA® trætomme: 1 stk. nr. 466005 str. 2

DICK værktøjsfilesæt, hugning 2 med skaft, sorteret i rulletaske: 1 stk. nr. 517200 str. 200 (5 dele)

Nøgelfile sorteret i kunststoftaske: 1 stk. nr. 518930 (6 dele)

Stålbørste, 3 rækker: 1 stk. nr. 575000 str. 3

Nedstryger med klinge: 1 stk. nr. 580700 str. 300

GARANT mini-bøjlesav: 1 stk. nr. 581195

GARANT Dobbelt gaffelnøgle 6 – 34 mm med holder: 1 stk. nr. 610610 str. 12 (6x7 – 30x34 mm) med 1 stk. nr. 611500 str. 12

GARANT dobbelt ringnøgle 6 – 22 mm: 1 stk. nr. 615610 str. 8 (6x7 – 19x22 mm)

Sekskant-vinkelnøglesæt i kunststofholder: 1 stk. nr. 626072 str. 9 (1,5 - 10 mm)

Vinkelskruetrækker til Torx®: 1 stk. nr. 624857 str. 8 (TX6 – TX25)

Topnøglesortiment 1/2 tomme: 1 stk. nr. 637718 str. 6 (16 dele)

GARANT Lige-kærnskruetrækker: 1 stk. nr. 660036 str. 5 (3,5 - 8 mm)

PB Swiss Tools lige-kærnskruetrækker, kort: 1 stk. nr. 664100 str. 6,5

PB Swiss Tools vinkelnøgle til lige-kærv: 1 stk. nr. 664800 str. 6,5

PB Swiss Tools spændingstester indtil 250 V: 1 stk. nr. 665020 str. 3,5

GARANT skruetrækker til Phillips: 1 stk. af hver nr. 667702 str. 1; 2
 Kombinationstang: 1 stk. nr. 703000 str. 180
 Vandpumpetang: 1 stk. nr. 706151 str. 250
KNIPEX® knibtang: 1 stk. nr. 706610 str. 210
 Universal-gribetang: 1 stk. nr. 708205 str. 250
 Flad rundtang med skær: 1 stk. nr. 713200 str. 160
 Indvendig låseringstang lige: 1 stk. nr. 719805 str. J2
 Udvendig låseringstang lige: 1 stk. nr. 719905 str. A2
 Skævbidere: 1 stk. nr. 725250 str. 160
RENNSTEIG fladmejsel: 1 stk. nr. 740500 str. 175
RENNSTEIG krydsmejsel: 1 stk. nr. 740600 str. 150
RENNSTEIG dornsæt og kørner: 1 stk. nr. 745600 str. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
 Smedehammer med 3K-skaft: 1 stk. nr. 750450 af hver str. 300; 500
 Kunststofhammer: 1 stk. nr. 754500 str. 32
 Ideal-pladesaks med udveksling: 1 stk. nr. 766042 str. 260
 Elektrikersaks: 1 stk. nr. 769005 str. 130
PB Swiss Tools syl med firkantklinge: 1 stk. nr. 831700 str. 110
 Kabelkniv, fast: 1 stk. nr. 844300 str. 175
 Olieflaske i kunststof: 1 stk. nr. 083532 str. 125
 Lommelygte, LED: 1 stk. nr. 081437 str. BLACK
 Isoleringstape, sort: 1 stk. nr. 083654 str. BLACK
 Markeringsstift, blå: 1 stk. nr. 085154 str. B
 Stålværktøjskasse: 1 stk. nr. 693455 str. 5/530
Bemærk:
Værktøjet leveres løst.

Teknisk beskrivelse

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081557 LR3
Antal medfølgende batterier	3
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Værktøjssortiment

Tilbehør

Universalfilsæt 5 dele i rulletaskeHugning 2 Længde uden angel 200 mm	517200 200
Spændingstester i specialkvalitet Skærbredde 3,5 mm	665020 3,5

Isolerbånd Farve BLACK	083654 BLACK
Spidscirkel Længde L 200 mm	457600 200
Skruetrækkersæt til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Antal skruetrækkere 5	660031 5
Nøglefilsæt, 6 dele kunststof taske	518930
Dobbelte gaffelnøgler, sæt Antal nøgler 12	610610 12
Ideal-pladesaks med 2-komponenthåndtag Hel længde 260 mm	766042 260
Låseringstang Type A2	719905 A2
Vinkelridsenål	458400
Permanentmarker Dura-Ink® 15 Skrivefarve B	085154 B
Mini grensavErgonomisk greb	581195
Fladmejsel Hel længde 175 mm	740500 175
Nedstryger 317 med bimetalklinge 24 tænder	580700
Kabelkniv fast	844300
Krydsmejsel Hel længde 150 mm	740600 150
Smedehammer med 3K-skaft Vægt uden skaft 500 g	750450 500
Skruetrækker til Phillips, med 2K-Haptoprene-skaft Krydskærvstørrelse 1	667690 1
Vinkelskruetrækkersæt, til Torx® fosfateret Antal skruetrækkere 11	624870 11
Smedehammer med 3K-skaft Vægt uden skaft 300 g	750450 300
Sekskantnøglesæt forniklet Antal skruetrækkere 9	626072 9
Håndstålborste Ståltråd, glat 0,35 mm Antal besætningsrækker 3	575000 3
Stålværktøjskasse "Extra" Type 5/530	693455 5/530
Kunststofbeholder med udløbsrør Kapacitet 125 ml	083532 125
Låseringstang Type J2	719805 J2
Vinkelnøgle til ligekærv Skærbredde b 6,5 mm	664800 6,5
Elektrikersaks, forniklet med trådklipper Hel længde 130 mm	769005 130

Topnøglesortiment 1/2"-firkant 16 dele Type 6	637718 6
Skruetrækker til ligekærv, kort Skærbredde b 6,5 mm	664100 6,5
Vanadium-kombinationstang, blank Hel længde 180 mm	703000 180
LED-lommelygte med batterier Farve BLACK	081437 BLACK
Kraftig knibtang Hel længde 210 mm	706610 210
Kunststofhammer med cellidor-baner Hammerhoved-Ø 32 mm	754500 32
Universal-gribetang med prismekæbe Hel længde 250 mm	708205 250
Spidstang, lige, blank Hel længde 160 mm	713200 160
Dornsæti kunststofholder Antal værktøjer 6	745600 6
Skævbider blank Hel længde 160 mm	725250 160
Syl med firkantklinge og kunststofskaft Klingelængde 110 mm	831700 110
Skruetrækker til Phillips, med 2K-Haptoprene-skaft Krydskærvstørrelse 2	667690 2
Vandpumpetang med kunststofovertræk Hel længde 250 mm	706151 250
Montageværktøjssortiment, 107 dele uden beholder	680355
Tommestok, gul Længde 2 m	466005 2