

Mekanikerværktøjssortiment, 94 dele med montagetaske



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	680252
GTIN	2050001016478
Artikelklasse	66H

Beskrivelse

Anvendelse:

Med det vigtigste kvalitetsværktøj til mekanikere; sammensat på grundlag af praktiske erfaringer.

Leveringsomfang:

GARANT skydelære: 1 stk. nr. 410100 str. 150

GARANT båndmål: 1 stk. nr. 462210 str. 2

DICK trekantfil H2 med skaft: 1 stk. nr. 511200 str. 200

DICK halvrundfil H2 med skaft: 1 stk. nr. 513200 str. 200

DICK rundfil H2 med skaft: 1 stk. nr. 514200 str. 200

Nøgelfile sorteret i kunststoftaske: 1 stk. nr. 518930 (6 dele)

Filebørste: 1 stk. nr. 576000 str. 115×40

PUK[®] universalsav: 1 stk. nr. 581220 str. 150

Dobbelt gaffelnøgle 6 – 22 mm med holder: 1 stk. nr. 610960 str. 8 (6×7 - 19×22 mm) med 1 stk. nr. 611500 str. 8

Vinkelskruetrækkersæt, til Torx[®]: 1 stk. nr. 624857 str. 8 (TX6 – TX25)

Sekskant-vinkelnøglesæt med kunststofholder: 1 stk. nr. 626072 str. 9 (1,5 - 10 mm)

Topnøglesortiment 1/4 tomme: 1 stk. nr. 630368 (29 dele)

Ligekærvskruetrækker: 1 stk. nr. 660711 str. 5 (3,5 - 8 mm)

Skruetrækker til Phillips: 1 stk. af hver nr. 668401 str. 1; 2

KNIPEX[®] kombinationstang: 1 stk. nr. 701500 str. 160

Vandpumpetang: 1 stk. nr. 706151 str. 250

KNIPEX[®] fladrundtang med skær: 1 stk. nr. 713150 str. 160

Pincet nålepsids: 1 stk. nr. 727520 str. N

KNIPEX[®] skævbider: 1 stk. nr. 724900 str. 160

PB Swiss Tools fladmejsel: 1 stk. nr. 741000 str. 150

RENNSTEIG splitudriversæt med styretulle: 1 stk. nr. 747200 str. 6 (2 - 8 mm)

PB Swiss Tools kørner: 1 stk. nr. 749200 str. 90

GARANT smedehammer med hickory-skaft: 1 stk. nr. 750110 af hver str. 100; 300

Ideal-pladesaks med udveksling: 1 stk. nr. 766042 str. 260

PB Swiss Tools syl: 1 stk. nr. 831600 str. 80

NOGA finmekanikerskraber: 1 stk. nr. 836400 str. 120

Olieflaske i kunststof: 1 stk. nr. 083529 str. 80

Kombisaks: 1 stk. nr. 763100 str. 140

Bemærk:

Værktøjet leveres løst.

Teknisk beskrivelse

Produkttype	Værktøjssortiment
-------------	-------------------

Tilbehør

Skruetrækker til Phillipsskruer, med kraftskaft Krydskærvstørrelse 1	668401 1
Mekanikerfladmejsel, specialkvalitet Hel længde 150 mm	741000 150
Halvrundfil Længde uden angel 200 mm	513200 200
Nøglefilsæt, 6 dele i kunststof taske	518930
Lille olieflaske i kunststof Kapacitet 80 ml	083529 80
Kombisakslige Hel længde 140 mm	763100 140
Ideal-pladesaks med 2-komponenthåndtag Hel længde 260 mm	766042 260
Pincet spids, 125 mm form AA Materiale N	727520 N
Syl med kunststofskaft Klingelængde 80 mm	831600 80
Præcisionskraber med udskiftelig klinge Værktøjsstål	836400
Vinkelskruetrækkersæt, til Torx®-fosfateret Antal skruetrækkere 11	624870 11
Båndmål med rude Båndlængde 2 m	462210 2
Universalsav „PUK“ med universalklinge (310) Fast greb	581220
Sekskantnøglesæt forniklet Antal skruetrækkere 9	626072 9

Flad rundtang lige, poleret Hel længde 160 mm	713150 160
Trekantfil Længde uden angel 200 mm	511200 200
Mekaniskørner Hel længde 90 mm	749200 90
Skruetrækker til Phillipsskruer, med kraftskaft Krydskærvstørrelse 2	668401 2
Splitudriversæt i kunststofholder, normal kvalitet Antal splitudrivere 6	747200 6
Smedehammer med Skaftbeskyttelseskrave Vægt uden skaft 100 g	750110 100
Rundfil Længde uden angel 200 mm	514200 200
Skydelære Måleområde 150 mm	410100 150
Skruetrækkersæt til ligekærv, med kraftskaft Antal skruetrækkere 5	660711 5
Montagetasker udklappelig på begge sider, med skillevæg	691450
Skævbider poleret Hel længde 160 mm	724900 160
Kombinationstang, poleret Hel længde 160 mm	701500 160
Vandpumpetang med kunststofovertræk Hel længde 250 mm	706151 250
Smedehammer med Skaftbeskyttelseskrave Vægt uden skaft 300 g	750110 300
Dobbelte gaffelnøgler, sæt Antal nøgler 8	610960 8
Filebørste Besætningslængde L3x-bredde L1 115X40 mm	576000 115X40
Topnøglesortiment 1/4 tomme firkant 29 dele Type 6	630368 6
Mekanikerværktøjssortiment, 94 dele uden taske	680255