



## Momentskruetrækker, Type: 6IP



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659950 6IP
GTIN	4013288093387
Artikelklasse	63F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Gennemprøvet Kraftform-skaft, fra 5 Nm pistolgreb. Alle skruetrækkere er forudindstillet til det for den pågældende skrustørrelse **passende moment**.

Mekanikken i grebet er beskyttet mod justering og manipulation takket være forseglingsringen. Drivstørrelse og moment er præget i enden af grebet.

Når det indstillede moment nås, udløses skruetrækkeren hør- og følbart. **Det er ikke muligt at spænde skruen yderligere.**

Str. 2 – 4 til unbrakoskruer.

Str. TX6 – TX20 til skruer med **Torx®-profil**.

Str. 6IP – 20IP til skruer med **Torx Plus®-profil**.

#### Anvendelse:

Perfekt til montering af vendeskærsplatter.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

### Teknisk beskrivelse

Klingelængde	65 mm
Målenøjagtighed, moment	±10 %
Indstillet moment	60 cNm

Indstillet moment	0,6 Nm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	ikke justérbar
Indstilling af udløsningsværdi	forudindstillet
Målemetode	Moment
Tilslutningsform	fast
Samlet længde L	175 mm
Reverserbar aflæsning	cNm
Norm	DIN EN ISO 6789
Feedback	udløsning
Vægt	117 g
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Tilspændingsretning	Højrespænding
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Drivprofil	Skruetrækker til TORX-PLUS®-skruer
Producentbetegnelse	300 IP
Moment, fast indstillet	ja
Produkttype	Momentskruetrækker