

Montageværktøjssortiment, 107 dele med X-ABS-værktøjskuffert



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	680352
GTIN	2050001016454
Artikelklasse	66H

Beskrivelse

Anvendelse:

Indeholder kvalitetsværktøj til **vedligeholdelse og reparation af anlæg, maskiner, apparater etc.**

Leveringsomfang:

Spidscirkel: 1 stk. nr. 457600 str. 200

Ridsenål, dobbeltsidet: 1 stk. nr. 458400

STABILA® trætommestok: 1 stk. nr. 466005 str. 2

DICK værkstedsfilesæt, hugning 2 med skaft, sorteret i rulletaske: 1 stk. nr. 517200 str. 200 (5 dele)

Nøgelfile sorteret i kunststoftaske: 1 stk. nr. 518930 (6 dele)

Stålbørste, 3 rækker: 1 stk. nr. 575000 str. 3

Nedstryger med klinge: 1 stk. nr. 580700 str. 300

GARANT mini-bøjlesav: 1 stk. nr. 581195

GARANT Dobbelt gaffelnøgle 6 – 34 mm med holder: 1 stk. nr. 610610 str. 12 (6×7 – 30×34 mm) med 1 stk. nr. 611500 str. 12

GARANT dobbelt ringnøgle 6 – 22 mm: 1 stk. nr. 615610 str. 8 (6×7 – 19×22 mm)

Sekskant-vinkelnøglesæt i kunststofholder: 1 stk. nr. 626072 str. 9 (1,5 - 10 mm)

Vinkelskruetrækker til Torx®: 1 stk. nr. 624857 str. 8 (TX6 – TX25)

Topnøglesortiment 1/2 tomme: 1 stk. nr. 637718 str. 6 (16 dele)

GARANT Lige-kærvskruetrækkersæt: 1 stk. nr. 660036 str. 5 (3,5 - 8 mm)

PB Swiss Tools lige-kærvskruetrækker, kort: 1 stk. nr. 664100 str. 6,5

PB Swiss Tools vinkelnøgle til lige-kærv: 1 stk. nr. 664800 str. 6,5

PB Swiss Tools spændingstester indtil 250 V: 1 stk. nr. 665020 str. 3,5
GARANT skruetrækker til Phillips: 1 stk. af hver nr. 667702 str. 1; 2
 Kombinationstang: 1 stk. nr. 703000 str. 180
 Vandpumpetang: 1 stk. nr. 706151 str. 250
KNIPEX® knibtang: 1 stk. nr. 706610 str. 210
 Universal-gribetang: 1 stk. nr. 708205 str. 250
 Flad rundtang med skær: 1 stk. nr. 713200 str. 160
 Indvendig låseringstang lige: 1 stk. nr. 719805 str. J2
 Udvendig låseringstang lige: 1 stk. nr. 719905 str. A2
 Skævbidere: 1 stk. nr. 725250 str. 160
RENNSTEIG fladmejsel: 1 stk. nr. 740500 str. 175
RENNSTEIG krydsmejsel: 1 stk. nr. 740600 str. 150
RENNSTEIG dornsæt og kørner: 1 stk. nr. 745600 str. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
 Smedehammer med 3K-skaft: 1 stk. nr. 750450 af hver str. 300; 500
 Kunststofhammer: 1 stk. nr. 754500 str. 32
 Ideal-pladesaks med udveksling: 1 stk. nr. 766042 str. 260
 Elektrikersaks: 1 stk. nr. 769005 str. 130
PB Swiss Tools syl med firkantklinge: 1 stk. nr. 831700 str. 110
 Kabelkniv, fast: 1 stk. nr. 844300 str. 175
 Olieflaske i kunststof: 1 stk. nr. 083532 str. 125
 Lommelygte, LED: 1 stk. nr. 081437 str. BLACK
 Isoleringstape, sort: 1 stk. nr. 083654 str. BLACK
 Markeringsstift, blå: 1 stk. nr. 085154 str. B
PARAT® X-ABS-værktøjskuffert: 1 stk. nr. 692671

Bemærk:
Værktøjet leveres løst.

Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende batterier	3
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081557 LR3
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Værktøjssortiment

Tilbehør

Dobbelte gaffelnøgler, sæt Antal nøgler 12	610610 12
Låseringstang Type J2	719805 J2

Kraftig knibtang Hel længde 210 mm	706610 210
Syl med firkantklinge og kunststofskaft Klingelængde 110 mm	831700 110
Dornsæti kunststofholder Antal værktøjer 6	745600 6
Vandpumpetang med kunststofovertræk Hel længde 250 mm	706151 250
Skruetrækker til Phillips, med 2K-Haptoprene-skaft Krydskærvstørrelse 2	667690 2
Fladmejsel Hel længde 175 mm	740500 175
Topnøglesortiment 1/2"-firkant 16 dele Type 6	637718 6
Mini grensavErgonomisk greb	581195
Skruetrækkersæt til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Antal skruetrækkere 5	660031 5
Spidscirkel Længde L 200 mm	457600 200
Elektrikersaks, forniklet med trådclipper Hel længde 130 mm	769005 130
Vinkelnøgle til ligekærv Skærbredde b 6,5 mm	664800 6,5
Ideal-pladesaks med 2-komponenthåndtag Hel længde 260 mm	766042 260
Universalfilsæt 5 dele i rulletaske Hugning 2 Længde uden angel 200 mm	517200 200
Vinkelridsenål	458400
Nøglefilsæt, 6 dele i kunststof taske	518930
Skruetrækker til Phillips, med 2K-Haptoprene-skaft Krydskærvstørrelse 1	667690 1
Nedstryger 317 med bimetalklinge 24 tænder	580700
Spændingstester i specialkvalitet Skærbredde 3,5 mm	665020 3,5
LED-lommelygte med batterier Farve BLACK	081437 BLACK
Spidstang, lige, blank Hel længde 160 mm	713200 160
Vinkelskruetrækkersæt, til Torx® fosfateret Antal skruetrækkere 11	624870 11
Isolerbånd Farve BLACK	083654 BLACK

Kunststofbeholder med udløbsrør Kapacitet 125 ml	083532 125
Vanadium-kombinationstang, blank Hel længde 180 mm	703000 180
Kabelkniv fast	844300
Sekskantnøglesætforniklet Antal skruetrækkere 9	626072 9
Skruetrækker til ligekærv, kort Skærbredde b 6,5 mm	664100 6,5
Universal-gribetang med prismekæbe Hel længde 250 mm	708205 250
Låseringstang Type A2	719905 A2
Kunststofhammer med cellidor-baner Hammerhoved-Ø 32 mm	754500 32
Smedehammer med 3K-skaft Vægt uden skaft 300 g	750450 300
HåndstålborsteStåltråd, glat 0,35 mm Antal besætningsrækker 3	575000 3
Skævbider blank Hel længde 160 mm	725250 160
Smedehammer med 3K-skaft Vægt uden skaft 500 g	750450 500
Permanentmarker Dura-Ink® 15 Skrivefarve B	085154 B
Krydsmejsel Hel længde 150 mm	740600 150
X-ABS-værktøjskuffert ekstra høj, med bundbakke, 2 værktøjsplader ogTSA-låse Type 1	692671 1
Montageværktøjssortiment, 107 deleuden beholder	680355
Tommestok, gul Længde 2 m	466005 2