

## Elektrikerværktøjsortiment, 82 dele med montagetaske



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	680502
GTIN	2050001016515
Artikelklasse	66H

### Beskrivelse

#### Anvendelse:

Indeholder det vigtigste kvalitetsværktøj til elektrisk installation.

#### Indhold:

Spiralborsæt HSS, i kassette: 1 stk. nr. 115000 str. 1 – 10

**STABILA**® trætomme: 1 stk. nr. 466005 str. 2

Kridtsnoerenhed med farvepulver: 1 stk. af hver nr. 467590 str. 1; nr. 467595 str. R

**STABILA**® vaterpas i letmetal: 1 stk. nr. 467030 str. 400

**DICK** fladfil, hugning 1 med skaft: 1 stk. nr. 510100 str. 150

**DICK** halvrundfil, hugning 2 med skaft: 1 stk. nr. 513200 str. 150

**DICK** rundfil, hugning 2 med skaft: 1 stk. nr. 514200 str. 150

Stålbørste: 1 stk. nr. 575000 str. 3

**PUK**® universalsav: 1 stk. nr. 581220

Topnøglesortiment 1/4 tomme: 1 stk. nr. 630168 str. 6 (17 dele)

**Wera** ligekærverskruetrækker, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 663100 a hver str. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

**PB Swiss Tools** spændingstester indtil 250 V: 1 stk. nr. 665020 str. 2,5

**BENNING** spændingstester „Analog“: 1 stk. nr. 473105 str. analog

Taske hertil: 1 stk. nr. 473336 str. B

Passkruenøgle, isoleret iht. EN 60900 op til 1000 V: 1 stk. nr. 665800 fra 2 – 63 A

**Wera** skruetrækker til Phillips, VDE-isoleret: 1 stk. af hver nr. 668600 str. 1; 2

**KNIPEX**® kombitang, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 701700 str. 160

**KNIPEX**® vandpumpetang, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 705740 str. 250  
**KNIPEX**® fladrundtang med skær, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 713300 str. 160  
**KNIPEX**® skævbider, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 725300 str. 160  
**KNIPEX**® afisoleringstang, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 728750 str. 160  
**JOKARI**® afisoleringskniv: 1 stk. nr. 728010 str. 8 – 28  
**RENNSTEIG** stenmejsel, flad: 1 stk. nr. 742500 str. 250  
**RENNSTEIG** stenmejsel, spids: 1 stk. nr. 742600 str. 250  
**RENNSTEIG** elektriker-stenmejsel, flad: 1 stk. nr. 743000 str. 250  
**GARANT** smedehammer med hickory-skaft: 1 stk. nr. 750110 str. 500  
Mukkert med skaft: 1 stk. nr. 751055 str. 1  
Ideal-pladesaks med udveksling: 1 stk. nr. 766000 str. 260  
Telefonsaks: 1 stk. nr. 769005 str. 130  
**Milwaukee**® hårdmetal-stenbor i kunststofboks: 1 stk. nr. 786081 str. 5 (Ø 4 – 10 mm)  
Stemmejern: 1 stk. nr. 794800 str. 16  
**RUNPOTEC**® indtrækningsbånd af nylon: 1 stk. nr. 814862 str. 10  
Syl med firkantklinge: 1 stk. nr. 831700 str. 110  
Kabelkniv, fast: 1 stk. nr. 844300  
Isoleringstape, sort: 1 stk. nr. 083654 str. BLACK  
Lommelygte, LED: 1 stk. nr. 081437 str. BLACK  
Spartel: 1 stk. nr. 087650 str. 50  
Gummi-gipsbæger: 1 stk. nr. 087680 str. 125  
Vandpensel: 1 stk. nr. 087005 str. 20  
Montagetaske: 1 stk. nr. 690200  
**Bemærk:**  
**Værktøjet leveres løst.**

## Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende batterier	3
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081557 LR3
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Værktøjssortiment

## Tilbehør

Elektrikerskruetrækker til lige-kærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 8 mm	663100 8
Topnøglesortiment 1/4"-firkant 17 dele Type 6	630168 6

Syl med firkantklinge og kunststofskaft Klingelængde 110 mm	831700 110
Isolerbånd Farve BLACK	083654 BLACK
Håndstålborste Ståltråd, glat 0,35 mm Antal besætningsrækker 3	575000 3
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 6,5 mm	663100 6,5
Stemmejern med træhåndtag Skærbredde 16 mm	794800 16
Spartel, trægreb Bredde 50 mm	087650 50
Nylon-indtrækningsbånd Båndlængde 10 m	814862 10
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 5,5 mm	663100 5,5
Vandpumpetang Alligator® VDE-greb Hel længde 250 mm	705740 250
Rundfil Længde uden angel 150 mm	514200 150
Afisoleringskniv med hageformet klinge Til kabel-Ø 8-28 mm	728010 8-28
Farvepulver til slagsnor 250 g Type R	467595 R
Spændingstester i specialkvalitet Skærbredde 2,5 mm	665020 2,5
Elektrikersaks, forniklet med trådklipper Hel længde 130 mm	769005 130
Elektrikerskruetrækker til Phillipsskruer, med Kraftform-skaftisoleret Krydskærvstørrelse 2	668600 2
Gipsbæger maks. Ø 125 mm	087680 125
Montagetasker i læder med skillevæg	690200
Elektrikerskruetrækker til Phillipsskruer, med Kraftform-skaftisoleret Krydskærvstørrelse 1	668600 1
Halvrundfil Længde uden angel 150 mm	513200 150
Universalsav „PUK“ med universalklinge (310) Fast greb	581220
Afisoleringstang, forkromet VDE-isoleret Hel længde 160 mm	728750 160
Spændingstester DUSPOL® Apparattype ANALOG	473105 ANALOG
Flad rundtang, lige VDE-isoleret Hel længde 160 mm	713300 160

Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 4 mm	663100 4
Vaterpas i letmetal Længde 400 mm	467030 400
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 3,5 mm	663100 3,5
Spiralborsæt HSS nr. 114000 med kassette Type 1-10	115000 1-10
Kombinationstænger, forkrometVDE-isoleret Hel længde 160 mm	701700 160
Stenmejslerflad Hel længde 250 mm	742500 250
Passkruetrækker, vendbarisoleret	665800
Kabelkniv fast	844300
Stenmejslerspids Hel længde 250 mm	742600 250
Ideal-pladesaks med 2-komponenthåndtag Hel længde 260 mm	766000 260
Kridtsnorenhed 30 m Indtrækningsudveksling (x-dobbelt) 1	467590 1
Fladfil Længde uden angel 150 mm	510100 150
Elektrikermejsel Hel længde 250 mm	743000 250
Industri-ringpensel Ø 20 mm	087005 20
Smedehammer medSkaftbeskyttelseskrave Vægt uden skaft 500 g	750110 500
Skævbider forkrometVDE-isoleret Hel længde 160 mm	725300 160
Bæretaske Duspol Type B	473336 B
LED-lommelygte med batterier Farve BLACK	081437 BLACK
SpændingstesterDUSPOL® Apparattype ANALOG	473106 ANALOG
Elektrikerværktøjssortiment, 82 deleuden taske	680505
Tommestok, gul Længde 2 m	466005 2