

## Montageværktøjssortiment, 107 dele uden beholder



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	680355
GTIN	2050001016799
Artikelklasse	66H

### Beskrivelse

#### Anvendelse:

Indeholder kvalitetsværktøj til **vedligeholdelse og reparation af anlæg, maskiner, apparater etc.**

#### Leveringsomfang:

Spidscirkel: 1 stk. nr. 457600 str. 200

Ridsenål, dobbeltsidet: 1 stk. nr. 458400

**STABILA**® trætommestok: 1 stk. nr. 466005 str. 2

**DICK** værkstedsfilesæt, hugning 2 med skaft, sorteret i rulletaske: 1 stk. nr. 517200 str. 200 (5 dele)

Nøgelfile sorteret i kunststoftaske: 1 stk. nr. 518930 (6 dele)

Stålbørste, 3 rækker: 1 stk. nr. 575000 str. 3

Nedstryger med klinge: 1 stk. nr. 580700 str. 300

**GARANT** mini-bøjlesav: 1 stk. nr. 581195

**GARANT** Dobbelt gaffelnøgle 6 – 34 mm med holder: 1 stk. nr. 610610 str. 12 (6x7 – 30x34 mm) med 1 stk. nr. 611500 str. 12

**GARANT** dobbelt ringnøgle 6 – 22 mm: 1 stk. nr. 615610 str. 8 (6x7 – 19x22 mm)

Sekskant-vinkelnøglesæt i kunststofholder: 1 stk. nr. 626072 str. 9 (1,5 - 10 mm)

Vinkelskruetrækker til Torx®: 1 stk. nr. 624857 str. 8 (TX6 – TX25)

Topnøglesortiment 1/2 tomme: 1 stk. nr. 637718 str. 6 (16 dele)

**GARANT** Lige-kærnskruetrækkersæt: 1 stk. nr. 660036 str. 5 (3,5 - 8 mm)

**PB Swiss Tools** lige-kærnskruetrækker, kort: 1 stk. nr. 664100 str. 6,5

**PB Swiss Tools** vinkelnøgle til lige-kærv: 1 stk. nr. 664800 str. 6,5

**PB Swiss Tools** spændingstester indtil 250 V: 1 stk. nr. 665020 str. 3,5

**GARANT** skruetrækker til Phillips: 1 stk. af hver nr. 667702 str. 1; 2  
 Kombinationstang: 1 stk. nr. 703000 str. 180  
 Vandpumpetang: 1 stk. nr. 706151 str. 250  
**KNIPEX**® knibtang: 1 stk. nr. 706610 str. 210  
 Universal-gribetang: 1 stk. nr. 708205 str. 250  
 Flad rundtang med skær: 1 stk. nr. 713200 str. 160  
 Indvendig låseringstang lige: 1 stk. nr. 719805 str. J2  
 Udvendig låseringstang lige: 1 stk. nr. 719905 str. A2  
 Skævbidere: 1 stk. nr. 725250 str. 160  
**RENNSTEIG** fladmejsel: 1 stk. nr. 740500 str. 175  
**RENNSTEIG** krydsmejsel: 1 stk. nr. 740600 str. 150  
**RENNSTEIG** dornsæt og kørner: 1 stk. nr. 745600 str. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)  
 Smedehammer med 3K-skaft: 1 stk. nr. 750450 af hver str. 300; 500  
 Kunststofhammer: 1 stk. nr. 754500 str. 32  
 Ideal-pladesaks med udveksling: 1 stk. nr. 766042 str. 260  
 Elektrikersaks: 1 stk. nr. 769005 str. 130  
**PB Swiss Tools** syl med firkantklinge: 1 stk. nr. 831700 str. 110  
 Kabelkniv, fast: 1 stk. nr. 844300 str. 175  
 Olieflaske i kunststof: 1 stk. nr. 083532 str. 125  
 Lommelygte, LED: 1 stk. nr. 081437 str. BLACK  
 Isoleringstape, sort: 1 stk. nr. 083654 str. BLACK  
 Markeringsstift, blå: 1 stk. nr. 085154 str. B  
**Bemærk:**  
**Værktøjet leveres løst.**

## Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende batterier	3
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081557 LR3
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Værktøjssortiment

## Tilbehør

HåndstålborsteStåltråd, glat 0,35 mm Antal besætningsrækker 3	575000 3
Kabelkniv fast	844300
Spidscirkel Længde L 200 mm	457600 200

Skrueetrækker til Phillips, med 2K-Haptoprene-skaft Krydskærvstørrelse 1	667690 1
Mini grensavErgonomisk greb	581195
Vinkelnøgle til ligekærv Skærbredde b 6,5 mm	664800 6,5
Smedehammer med 3K-skaft Vægt uden skaft 500 g	750450 500
Nøglefilsæt, 6 dele i kunststof taske	518930
Låseringstang Type A2	719905 A2
Kraftig knibtang Hel længde 210 mm	706610 210
Vandpumpetang med kunststofovertræk Hel længde 250 mm	706151 250
Skrueetrækker til Phillips, med 2K-Haptoprene-skaft Krydskærvstørrelse 2	667690 2
Permanentmarker Dura-Ink® 15 Skrivefarve B	085154 B
Låseringstang Type J2	719805 J2
Topnøglesortiment 1/2"-firkant 16 dele Type 6	637718 6
Sekskantnøglesæt forniklet Antal skrueetrækkere 9	626072 9
Dobbelte gaffelnøgler, sæt Antal nøgler 12	610610 12
Kunststofbeholder med udløbsrør Kapacitet 125 ml	083532 125
Nedstryger 317 med bimetalklinge 24 tænder	580700
Fladmejsel Hel længde 175 mm	740500 175
Dornsæti kunststofholder Antal værktøjer 6	745600 6
Spændingstester i specialkvalitet Skærbredde 3,5 mm	665020 3,5
Kunststofhammer med cellidor-baner Hammerhoved-Ø 32 mm	754500 32
Universalfilsæt 5 dele i rulletaske Hugning 2 Længde uden angel 200 mm	517200 200
Krydsmejsel Hel længde 150 mm	740600 150
Vinkelskrueetrækkersæt, til Torx® fosfateret Antal skrueetrækkere 11	624870 11
Elektrikersaks, forniklet med trådclipper Hel længde 130 mm	769005 130
Smedehammer med 3K-skaft Vægt uden skaft 300 g	750450 300

Spidstang, lige, blank Hel længde 160 mm	713200 160
Universal-gribetang med prismekæbe Hel længde 250 mm	708205 250
LED-lommelygtemed batterier Farve BLACK	081437 BLACK
Isolerbånd Farve BLACK	083654 BLACK
Skruetrækker til ligekærv, kort Skærbredde b 6,5 mm	664100 6,5
Vanadium-kombinationstang, blank Hel længde 180 mm	703000 180
Skruetrækkersæt til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Antal skruetrækkere 5	660031 5
Syl med firkantklinge og kunststofskaft Klingelængde 110 mm	831700 110
Vinkelridsenål	458400
Skævbider blank Hel længde 160 mm	725250 160
Ideal-pladesaks med 2-komponenthåndtag Hel længde 260 mm	766042 260
Dobbelte ringnøgler, sæt, dybt forkrøppede Antal nøgler 8	615500 8
Kunststofklemmeholder Til antal nøgler 12	611500 12
Tommestok, gul Længde 2 m	466005 2