



Momentskruetrækker med skala, Maks. moment: 300cNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659945 300
GTIN	4045197514011
Artikelklasse	62E

Beskrivelse

Udførelse:

Handy greb til problemløs overførsel af de indstillede momenter. Let aflæselig mikrometerskala, der er beskyttet mod tilsmudsning. Lås mod utilsigtet indstilling for enden af grebet. Skifteklinge til fastgørelse af 1/4 tomme bits medfølger.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til kontrolleret skrueving ved forudindstillet moment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Alle Wiha-skifteklinger (nr. 659940 – 659946) kan også anvendes i Holey momentskruetrækker nr. 659945.

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	300 cNm
Display	analog
Skalainddeling 1 delstreg =	10 cNm
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Bitholder	D 6,3

Momentområde	60 - 300 cNm
Momentområde	0,6 - 3 Nm
Samlet længde L	153 mm
Vægt	300 g
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Reverserbar aflæsning	cNm
Reverserbar aflæsning	Nm
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Feedback	udløsning
Målemetode	Moment
Norm	DIN EN ISO 6789
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Kalibrering	O1
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Måleværktøj	Mekanisk
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

KalibreringMomentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
---	----------------

Tilbehør

Torque-skifteklingetil Phillips Krydskærvstørrelse 1	659940 1
Torque-skifteklingePozidriv Krydskærvstørrelse 1	659941 1

Torque-skifteklingetil Phillips Krydskærvstørrelse 0	659940 0
Skifteklinge 1/4 tomme	659947
Torque-skifteklingePozidriv Krydskærvstørrelse 0	659941 0