

## Mekanikerværktøjssortiment, 94 dele uden taske



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	680255
GTIN	2050001016812
Artikelklasse	66H

### Beskrivelse

#### Anvendelse:

Med det vigtigste kvalitetsværktøj til mekanikere; sammensat på grundlag af praktiske erfaringer.

#### Leveringsomfang:

**GARANT** skydelære: 1 stk. nr. 410100 str. 150

**GARANT** båndmål: 1 stk. nr. 462210 str. 2

**DICK** trekantfil H2 med skaft: 1 stk. nr. 511200 str. 200

**DICK** halvrundfil H2 med skaft: 1 stk. nr. 513200 str. 200

**DICK** rundfil H2 med skaft: 1 stk. nr. 514200 str. 200

Nøgelfile sorteret i kunststoftaske: 1 stk. nr. 518930 (6 dele)

Filebørste: 1 stk. nr. 576000 str. 115×40

**PUK**® universalsav: 1 stk. nr. 581220 str. 150

Dobbelt gaffelnøgle 6 – 22 mm med holder: 1 stk. nr. 610960 str. 8 (6×7 - 19×22 mm) med 1 stk. nr. 611500 str. 8

Vinkelskruetrækkersæt, til Torx®: 1 stk. nr. 624857 str. 8 (TX6 – TX25)

Sekskant-vinkelnøglesæt med kunststofholder: 1 stk. nr. 626072 str. 9 (1,5 - 10 mm)

Topnøglesortiment 1/4 tomme: 1 stk. nr. 630368 (29 dele)

Ligekærnskruetrækker: 1 stk. nr. 660711 str. 5 (3,5 - 8 mm)

Skruetrækker til Phillips: 1 stk. af hver nr. 668401 str. 1; 2

**KNIPEX**® kombinationstang: 1 stk. nr. 701500 str. 160

Vandpumpetang: 1 stk. nr. 706151 str. 250

**KNIPEX**® fladrundtang med skær: 1 stk. nr. 713150 str. 160

Pincet nålepsids: 1 stk. nr. 727520 str. N

**KNIPEX**® skævbider: 1 stk. nr. 724900 str. 160

**PB Swiss Tools** fladmejsel: 1 stk. nr. 741000 str. 150

**RENNSTEIG** splituddriversæt med styretulle: 1 stk. nr. 747200 str. 6 (2 - 8 mm)

**PB Swiss Tools** kørner: 1 stk. nr. 749200 str. 90

**GARANT** smedehammer med hickory-skaft: 1 stk. nr. 750110 af hver str. 100; 300

Ideal-pladesaks med udveksling: 1 stk. nr. 766042 str. 260

**PB Swiss Tools** syl: 1 stk. nr. 831600 str. 80

**NOGA** finmekanikerskraber: 1 stk. nr. 836400 str. 120

Olieflaske i kunststof: 1 stk. nr. 083529 str. 80

Kombisaks: 1 stk. nr. 763100 str. 140

**Bemærk:**

**Værktøjet leveres løst.**

## Teknisk beskrivelse

Produkttype

Værktøjssortiment

## Tilbehør

Universalsav „PUK” med universalklinge (310)Fast greb	581220
Flad rundtang lige, poleret Hel længde 160 mm	713150 160
Kombinationstang, poleret Hel længde 160 mm	701500 160
Montagetaske udklappelig på begge sider, med skillevæg	691450
Lille olieflaske i kunststof Kapacitet 80 ml	083529 80
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm	576000 115X40
Smedehammer medSkaftbeskyttelseskrave Vægt uden skaft 300 g	750110 300
Kombisakslige Hel længde 140 mm	763100 140
Smedehammer medSkaftbeskyttelseskrave Vægt uden skaft 100 g	750110 100
Pincet spids, 125 mm form AA Materiale N	727520 N
Skruetrækkersæt til ligekærv, med kraftskaft Antal skruetrækkere 5	660711 5
Rundfil Længde uden angel 200 mm	514200 200

Skydelære Måleområde 150 mm	410100 150
Nøglefilsæt, 6 delel kunststoftaske	518930
Halvrundfil Længde uden angel 200 mm	513200 200
Vinkelskruetrækkersæt, til Torx®fosfateret Antal skruetrækkere 11	624870 11
Topnøglesortiment 1/4 tomme firkant29 dele Type 6	630368 6
Præcisionsskraber med udskiftelig klingeVærktøjsstål	836400
Båndmål med rude Båndlængde 2 m	462210 2
Sekskantnøglesætforniklet Antal skruetrækkere 9	626072 9
Ideal-pladesaks med 2-komponenthåndtag Hel længde 260 mm	766042 260
Dobbelte gaffelnøgler, sæt Antal nøgler 8	610960 8
Skruetrækker til Phillipsskruer, med kraftskaft Krydskærvstørrelse 2	668401 2
Mekanikerkørner Hel længde 90 mm	749200 90
Skruetrækker til Phillipsskruer, med kraftskaft Krydskærvstørrelse 1	668401 1
Mekanikerfladmejsel, specialkvalitet Hel længde 150 mm	741000 150
Trekantfil Længde uden angel 200 mm	511200 200
Syl med kunststofskaft Klingelængde 80 mm	831600 80
Vandpumpetang med kunststofovertræk Hel længde 250 mm	706151 250
Skævbider poleret Hel længde 160 mm	724900 160
Splitudriversæt i kunststofholder, normal kvalitet Antal splitudrivere 6	747200 6
Filegreb af hårdt træ Samlet længde 100 mm	519400 100
Kunststofklemmeholder Til antal nøgler 8	611500 8
Ideal-pladesaks med 2-komponenthåndtag Hel længde 260 mm	766000 260