

Elektrikerværktøjssortiment, 82 dele uden taske



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	680505
GTIN	2050001017710
Artikelklasse	66H

Beskrivelse

Anvendelse:

Indeholder det vigtigste kvalitetsværktøj til elektrisk installation.

Indhold:

Spiralborsæt HSS, i kassette: 1 stk. nr. 115000 str. 1 – 10

STABILA® trætommestok: 1 stk. nr. 466005 str. 2

Kridtsnorenhed med farvepulver: 1 stk. af hver nr. 467590 str. 1; nr. 467595 str. R

STABILA® vaterpas i letmetal: 1 stk. nr. 467030 str. 400

DICK fladfil, hugning 1 med skaft: 1 stk. nr. 510100 str. 150

DICK halvrundfil, hugning 2 med skaft: 1 stk. nr. 513200 str. 150

DICK rundfil, hugning 2 med skaft: 1 stk. nr. 514200 str. 150

Stålbørste: 1 stk. nr. 575000 str. 3

PUK® universalsav: 1 stk. nr. 581220

Topnøglesortiment 1/4 tomme: 1 stk. nr. 630168 str. 6
(17 dele)

Wera ligekærnskruetrækker, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 663100 a hver str. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

PB Swiss Tools spændingstester indtil 250 V: 1 stk. nr. 665020 str. 2,5

BENNING spændingstester „Analog“: 1 stk. nr. 473105 str. analog

Taske hertil: 1 stk. nr. 473336 str. B

Passkruenøgle, isoleret iht. EN 60900 op til 1000 V: 1 stk. nr. 665800 fra 2 – 63 A

Wera skruetrækker til Phillips, VDE-isoleret: 1 stk. af hver nr. 668600 str. 1; 2

KNIPEX® kombitang, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 701700 str. 160

KNIPEX® vandpumpetang, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 705740 str. 250

KNIPEX® fladrundtang med skær, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 713300 str. 160
KNIPEX® skævbider, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 725300 str. 160
KNIPEX® afisoleringstang, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 728750 str. 160
JOKARI® afisoleringskniv: 1 stk. nr. 728010 str. 8 – 28
RENNSTEIG stenmejsel, flad: 1 stk. nr. 742500 str. 250
RENNSTEIG stenmejsel, spids: 1 stk. nr. 742600 str. 250
RENNSTEIG elektriker-stenmejsel, flad: 1 stk. nr. 743000 str. 250
GARANT smedehammer med hickory-skaft: 1 stk. nr. 750110 str. 500
Mukkert med skaft: 1 stk. nr. 751055 str. 1
Ideal-pladesaks med udveksling: 1 stk. nr. 766000 str. 260
Telefonsaks: 1 stk. nr. 769005 str. 130
Milwaukee® hårdmetal-stenbor i kunststofboks: 1 stk. nr. 786081 str. 5 (Ø 4 – 10 mm)
Stemmejern: 1 stk. nr. 794800 str. 16
RUNPOTEC® indtrækningsbånd af nylon: 1 stk. nr. 814862 str. 10
Syl med firkantklinge: 1 stk. nr. 831700 str. 110
Kabelkniv, fast: 1 stk. nr. 844300
Isoleringstape, sort: 1 stk. nr. 083654 str. BLACK
Lommelygte, LED: 1 stk. nr. 081437 str. BLACK
Spartel: 1 stk. nr. 087650 str. 50
Gummi-gipsbæger: 1 stk. nr. 087680 str. 125
Vandpensel: 1 stk. nr. 087005 str. 20
Bemærk:
Værktøjet leveres løst.

Teknisk beskrivelse

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081557 LR3
Antal medfølgende batterier	3
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Værktøjssortiment

Tilbehør

Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 3,5 mm	663100 3,5
Fladfil Længde uden angel 150 mm	510100 150
LED-lommelygtemed batterier Farve BLACK	081437 BLACK

Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 6,5 mm	663100 6,5
Ideal-pladesaks med 2-komponenthåndtag Hel længde 260 mm	766000 260
Rundfil Længde uden angel 150 mm	514200 150
Elektrikerskruetrækker til Phillipsskruer, med Kraftform-skaftisoleret Krydskærvstørrelse 1	668600 1
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 8 mm	663100 8
Kombinationstænger, forkrometVDE-isoleret Hel længde 160 mm	701700 160
Stemmejern med træhåndtag Skærbredde 16 mm	794800 16
Flad rundtang, ligeVDE-isoleret Hel længde 160 mm	713300 160
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 5,5 mm	663100 5,5
Kridtsnorenhed 30 m Indtrækningsudveksling (x-dobbelt) 1	467590 1
Passkruetrækker, vendbarisoleret	665800
Skævbider forkrometVDE-isoleret Hel længde 160 mm	725300 160
Topnøglesortiment 1/4"-firkant 17 dele Type 6	630168 6
Stenmejslerflad Hel længde 250 mm	742500 250
Nylon-indtrækningsbånd Båndlængde 10 m	814862 10
Spartel, trægreb Bredde 50 mm	087650 50
Gipsbæger maks. Ø 125 mm	087680 125
Stenmejslerspids Hel længde 250 mm	742600 250
Elektrikersaks, forniklet med trådklipper Hel længde 130 mm	769005 130
Industri-ringpensel Ø 20 mm	087005 20
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 4 mm	663100 4
Spændingstester i specialkvalitet Skærbredde 2,5 mm	665020 2,5
Afisoleringskniv med hageformet klinge Til kabel-Ø 8-28 mm	728010 8-28

Kabelkniv fast	844300
Halvrundfil Længde uden angel 150 mm	513200 150
Universalsav „PUK“ med universalklinge (310)Fast greb	581220
Farvepulver til slagsnor250 g Type R	467595 R
SpændingstesterDUSPOL® Apparattype ANALOG	473105 ANALOG
Vandpumpetang Alligator®VDE-greb Hel længde 250 mm	705740 250
Afisoleringstang, forkrometVDE-isoleret Hel længde 160 mm	728750 160
Spiralborsæt HSS nr. 114000 med kassette Type 1-10	115000 1-10
Isolerbånd Farve BLACK	083654 BLACK
Bæretaske Duspole Type B	473336 B
HåndstålborsteStåltråd, glat 0,35 mm Antal besætningsrækker 3	575000 3
Elektrikermejsel Hel længde 250 mm	743000 250
Syl med firkantklinge og kunststofskaft Klingelængde 110 mm	831700 110
Smedehammer medSkaftbeskyttelseskrave Vægt uden skaft 500 g	750110 500
Elektrikerskruetrækker til Phillipsskruer, med Kraftform-skaftisoleret Krydskærvstørrelse 2	668600 2
Vaterpas i letmetal Længde 400 mm	467030 400
Filegreb af hårdt træ Samlet længde 100 mm	519400 100
Tommestok, gul Længde 2 m	466005 2