



## Momentskruetrækker, Type: 8IP



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659950 8IP
GTIN	4013288093431
Artikelklasse	63F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Gennemprøvet Kraftform-skaft, fra 5 Nm pistolgreb. Alle skruetrækkere er forudindstillet til det for den pågældende skrustørrelse **passende moment**.

Mekanikken i grebet er beskyttet mod justering og manipulation takket være forseglingsringen. Drivstørrelse og moment er præget i enden af grebet.

Når det indstillede moment nås, udløses skruetrækkeren hør- og følbart. **Det er ikke muligt at spænde skruen yderligere.**

Str. 2 – 4 til unbrakoskruer.

Str. TX6 – TX20 til skruer med **Torx®-profil**.

Str. 6IP – 20IP til skruer med **Torx Plus®-profil**.

#### Anvendelse:

Perfekt til montering af vendeskærsplatter.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

### Teknisk beskrivelse

Indstillet moment	1,2 Nm
Indstillet moment	120 cNm
Klingelængde	65 mm

Målenøjagtighed, moment	±10 %
Samlet længde L	175 mm
Tilslutningsform	fast
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Norm	DIN EN ISO 6789
Vægt	117 g
Målemetode	Moment
Feedback	udløsning
Justeringsmulighed udløsningsværdi	ikke justérbar
Reverserbar aflæsning	cNm
Indstilling af udløsningsværdi	forudindstillet
Tilspændingsretning	Højrespænding
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Drivprofil	Skruetrækker til TORX-PLUS®-skruer
Producentbetegnelse	300 IP
Moment, fast indstillet	ja
Produkttype	Momentskruetrækker