

Værktøjssortiment, 29 dele, VDE-isoleret værktøj i værktøjsmappe



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	680540
GTIN	2050001017611
Artikelklasse	66H

Beskrivelse

Anvendelse:

Indeholder **værktøj isoleret iht. DIN EN 60900/VDE 0682**. Værktøjsmappe af glat kunstlæder.

Leveringsomfang:

Gaffelnøgle: 1 nr. 613333 af hver str. 10; 13; 16; 17; 18; 19

wiha topnøgle med skaft: 1 nr. 622500 af hver str. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10

Elektrikerskruetrækker, ligekærv: 1 nr. 663301 af hver str. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5

PB Swiss Tools spændingstester indtil 250 V: 1 stk. nr. 665020 str. 2,5

BENNING spændingstester „Analog“: 1 stk. nr. 473105 str. ANALOG

Passkruenøgle, isoleret op til 1000 V iht. EN 60900: 1 stk. nr. 665800

Elektrikerskruetrækker til Phillips: 1 stk. af hver nr. 668631 str. 1; 2

KNIPEX® Kombitang, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 701700 str. 180

KNIPEX® fladrundtang med skær: 1 stk. nr. 713300 str. 200

KNIPEX® skævbider, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 725300 str. 160

KNIPEX® afisoleringstang, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 728750 str. 160

KNIPEX® kabelsaks: 1 stk. nr. 730350 str. 165

KNIPEX® kabelkniv, fast: 1 stk. nr. 844410

Bemærk:

Leveres med sorteret værktøj i en værktøjsmappe.

Teknisk beskrivelse

Antal dele	29
Produkttype	Værktøjsortiment

Tilbehør

Elektrikerskruetrækker til ligekævisoleret Skærbredde b 3,5 mm	663301 3,5
Topnøgle med skaftisoleret Nøglestørrelse 5,5 mm	622500 5,5
Topnøgle med skaftisoleret Nøglestørrelse 7 mm	622500 7
Topnøgle med skaftisoleret Nøglestørrelse 9 mm	622500 9
Passkruetrækker, vendbarisoleret	665800
Gaffelnøgleisoleret Nøglestørrelse 18 mm	613330 18
Elektrikerskruetrækker til Phillipsisoleret Krydskærvstørrelse 2	668631 2
Spændingstester i specialkvalitet Skærbredde 2,5 mm	665020 2,5
Lille kabelsaks med 2K-grebVDE-isoleret Hel længde 165 mm	730350 165
Kombinationstænger, forkrometVDE-isoleret Hel længde 180 mm	701700 180
Gaffelnøgleisoleret Nøglestørrelse 16 mm	613330 16
Flad rundtang, ligeVDE-isoleret Hel længde 200 mm	713300 200
Elektrikerskruetrækker til ligekævisoleret Skærbredde b 6,5 mm	663301 6,5
Gaffelnøgleisoleret Nøglestørrelse 13 mm	613330 13
Elektrikerskruetrækker til Phillipsisoleret Krydskærvstørrelse 1	668631 1
Kabelknivisoleret iht. VDE	844410
Skævbider forkrometVDE-isoleret Hel længde 160 mm	725300 160
Gaffelnøgleisoleret Nøglestørrelse 10 mm	613330 10
Gaffelnøgleisoleret Nøglestørrelse 19 mm	613330 19

Topnøgle med skaftisoleret Nøglestørrelse 6 mm	622500 6
Elektrikerskruetrækker til ligekærvisoleret Skærbredde b 4 mm	663301 4
SpændingstesterDUSPOL® Apparattype ANALOG	473105 ANALOG
Afisoleringstang, forkrometVDE-isoleret Hel længde 160 mm	728750 160
Gaffelnøgleisoleret Nøglestørrelse 17 mm	613330 17
Topnøgle med skaftisoleret Nøglestørrelse 10 mm	622500 10
Topnøgle med skaftisoleret Nøglestørrelse 8 mm	622500 8
Elektrikerskruetrækker til ligekærvisoleret Skærbredde b 5,5 mm	663301 5,5
Elektrikerskruetrækker til ligekærvisoleret Skærbredde b 2,5 mm	663301 2,5
Elektrikerskruetrækker til ligekærvisoleret Skærbredde b 3 mm	663301 3
SpændingstesterDUSPOL® Apparattype ANALOG	473106 ANALOG
Værktøjsmappe med lynlås og skillevæg	691538