

## Elektronikværktøjsortiment, 118 dele med værktøjskuffert



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	680400
GTIN	2050001016485
Artikelklasse	66H

### Beskrivelse

#### Indhold:

**GARANT** skydelære: 1 stk. nr. 410100 str. 150

**Stahlwille**® ringgaffelnøgle: 1 stk. nr. 613500 af hver str. 3,2; 4; 5; 5,5; 7; 8; 10; 11; 13

Vinkelskruetrækkere til indvendig sekskant: 1 stk. nr. 626038 af hver str. 0,7; 0,9

1 stk. nr. 626037 af hver str. 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5

1 stk. nr. 626039 af hver str. 1/16; 3/32; 1/8; 3/16

**GARANT**-topnøglesortiment, 1/4 tomme: 1 stk. nr. 630325 str. SD (41 dele)

**PB Swiss Tools** elektriker-ligekærvs-kruetrækker: 1 stk. nr. 663000 af hver str. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5

**PB Swiss Tools** ligekærvs-kruetrækker, kort: 1 stk. nr. 664100 af hver str. 5,5; 8

**PB Swiss Tools** vinkelnøgle til ligekærv: 1 stk. af hver nr. 664800 str. 4; 5,5

**PB Swiss Tools** vinkelnøgle til Phillips-skruer: 1 stk. af hver nr. 669400 str. 1; 2

**PB Swiss Tools** skruetrækker til Phillips-skruer: 1 stk. af hver nr. 668000 str. 0; 1; 2; 1K; 2K

Inspektionsspejl: 1 stk. nr. 081620 str. 23

**Wera** elektronik-ligekærvs-kruetrækker: 1 stk. af hver nr. 669900 str. 2,5; 3; 4

**Wera** elektronikskruetrækker til Phillips-skruer: 1 stk. af hver nr. 669905 str. 0; 1

**Wera** Pozidriv-elektronikskruetrækker: 1 stk. nr. 669910 str. 0

**KNIPLEX**® vandpumpetang Cobra®: 1 stk. nr. 705800 str. 125

antimagnetisk pincet, spids: 1 stk. nr. 727520 str. AM

antimagnetisk pincet, forskudt / stump: 1 stk. nr. 727580 str. AM

antimagnetisk krydspincet, vinklet / stump: 1 stk. nr. 727700 str. AM

antimagnetisk udtrækningspincet, til Micro-Packages: 1 stk. nr. 727840 str. AM

antimagnetisk pincet, isoleret, spids: 1 stk. nr. 727920 str. AM

Monterings-klemmetang: 1 stk. nr. 727950 str. 200

**GARANT** elektronikskævbider: 1 stk. nr. 726210 str. 125

**GARANT** elektronikspidstang: 1 stk. nr. 727170 str. 140

**GARANT** elektronikfladtang: 1 stk. nr. 727165 str. 140

**GARANT** vanadium-skævbider: 1 stk. nr. 723040 str. 160

**GARANT** automatisk afisoleringstang: 1 stk. nr. 728613 str. 6

Afisoleringspincet: 1 stk. nr. 728770 str. 120

Kabelsaks, lille: 1 stk. nr. 730100 str. 160

Splitudriver med tyll: 1 stk. nr. 748201 str. 9 (0,9 - 5,9 mm)

Smedehammer med hickory-skaft: 1 stk. nr. 750100 str. 100

**Tajima** universalkniv med knækklinger: 1 stk. nr. 844900

Skiftenøgle: 1 stk. nr. 813961 str. 150

Isoleringstape, sort: 1 stk. nr. 083654 BLACK

Lommelygte, LED: 1 stk. nr. 081437 BLACK

**PARAT**® værktøjskuffert: 1 stk. nr. 692500

**Bemærk:**

**Værktøjet leveres løst.**

## Teknisk beskrivelse

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081557 LR3
Antal medfølgende batterier	3
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Værktøjssortiment

## Tilbehør

Elektrikerskruetrækker til ligekærv, Classicisoleret Skærbredde b 5,5 mm	663000 5,5
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 4 mm	613500 4
Skruetrækker til ligekærv, kort Skærbredde b 8 mm	664100 8
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, Classicisoleret Skærbredde b 3,5 mm	663000 3,5
Afisoleringstang Til ledertværsnit 6 mm <sup>2</sup>	728613 6

Elektrikerskruestrækker til ligekærv, Classicisoleret Skærbredde b 2 mm	663000 2
Skruetrækker til Phillipsskruer, med kunststofskaft Krydskærvstørrelse 1	668000 1
Vinkelnøgle til Phillips Krydskærvstørrelse 2	669400 2
Krydspincet stump/ afvinklet, 160 mm Materiale AM	727700 AM
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 11 mm	613500 11
Lille kablesaks Hel længde 160 mm	730100 160
Unbrakonøgleforniklet sekskant 3/32 tommer	626039 3/32
Elektronikfladtang Hel længde 140 mm	727165 140
Unbrakonøgleforniklet sekskant 4 mm	626037 4
Vinkelnøgle til ligekærv Skærbredde b 4 mm	664800 4
Unbrakonøglefosfateret sekskant 0,7 mm	626038 0,7
Skydelære Måleområde 150 mm	410100 150
Unbrakonøgleforniklet sekskant 1,3 mm	626037 1,3
Udtrækningspincet til Micropackages 8 – 14 pins Materiale AM	727840 AM
Unbrakonøgleforniklet sekskant 1/8 tommer	626039 1/8
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 5 mm	613500 5
Unbrakonøgleforniklet sekskant 5 mm	626037 5
Splitudriversæt med styretyllei plastetui Antal splitudrivere 9	748201 9
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 13 mm	613500 13
Alu-værktøjskuffert med bundbakke og værktøjsplader	692000
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 10 mm	613500 10
Topnøglesortiment 1/4"-firkant41 dele Type SD	630325 SD
Elektronikerskruestrækker til ligekærvKraftform-Micro, ESD Skærbredde b 2,5 mm	669900 2,5
Skruetrækker til Phillipsskruer, med kunststofskaft Krydskærvstørrelse 2K	668000 2K
Pincet spids, 125 mm form AA Materiale AM	727520 AM

Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 7 mm	613500 7
Elektronikskruetrækker til PozidrivESD Krydskærvstørrelse 0	669910 0
Elektronikskævbidere, normal hovedform Hel længde 125 mm	726210 125
Montageklemmetang med kliklås Hel længde 200 mm	727950 200
Unbrakonøgleforniklet sekskant 1,5 mm	626037 1,5
Skruetrækker til Phillipsskruer, med kunststofskaft Krydskærvstørrelse 1K	668000 1K
Skruetrækker til Phillipsskruer, med kunststofskaft Krydskærvstørrelse 0	668000 0
Elektronikspidstang Hel længde 140 mm	727170 140
Inspektionsspejl Spejlmål 23 mm	081620 23
Pincet afsat, stump spids 2,5 mm bred, 120 mm, form 2a Materiale AM	727580 AM
Elektronikskruetrækker til PhillipsESD Krydskærvstørrelse 1	669905 1
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, Classicisoleret Skærbredde b 2,5 mm	663000 2,5
Skiftenøgle med greb Hel længde 150 mm	813961 150
Kraftskævbider, forkromet, med greb Hel længde 160 mm	723040 160
Unbrakonøgleforniklet sekskant 2,5 mm	626037 2,5
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, Classicisoleret Skærbredde b 4 mm	663000 4
Unbrakonøgleforniklet sekskant 3 mm	626037 3
Isolerbånd Farve BLACK	083654 BLACK
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 5,5 mm	613500 5,5
Kunststof taske til 6-kantet vinkelskruetrækker Type 8	626250 8
Smedehammer medSkaftbeskyttelseshylster Vægt uden skaft 100 g	750100 100
Skruetrækker til Phillipsskruer, med kunststofskaft Krydskærvstørrelse 2	668000 2
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 8 mm	613500 8

Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 3,2 mm	613500 3,2
Unbrakonøgleforniklet sekskant 2 mm	626037 2
Unbrakonøgleforniklet sekskant 3/16 tommer	626039 3/16
Skruetrækker til ligekærv, kort Skærbredde b 5,5 mm	664100 5,5
Pincet form AA lige, isoleret Materiale AM	727920 AM
Universalknivmed 3 klinger, 9 mm	844900
Elektronikskruetrækker til ligekærvKraftform-Micro, ESD Skærbredde b 4 mm	669900 4
Elektronikskruetrækker til ligekærvKraftform-Micro, ESD Skærbredde b 3 mm	669900 3
Unbrakonøgleforniklet sekskant 1/16 tommer	626039 1/16
Unbrakonøglesofateret sekskant 0,9 mm	626038 0,9
LED-lommelygtemed batterier Farve BLACK	081437 BLACK
Vinkelnøgle til ligekærv Skærbredde b 5,5 mm	664800 5,5
Elektronikskruetrækker til PhillipsESD Krydskærvstørrelse 0	669905 0
Afisoleringspincet med knive 0,6 mm Hel længde 120 mm	728770 120
Vinkelnøgle til Phillips Krydskærvstørrelse 1	669400 1
Elektronikværktøjssortiment, 118 deleuden kuffert	680405