

KANON**Momentskruetrækker med skala, Maks. moment: 15cNm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	659949 15
GTIN	4580125347700
Artikelklasse	66F

Beskrivelse**Udførelse:**

Indstilles via mikrometerskala. Profileret letmetalhåndtag.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Ø	16 mm
Maks. moment	15 cNm
Skalaindelning 1 delstreg =	0,1 cNm
Display	analog
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Bitholder	F 6,3
Momentområde	1 - 15 cNm
Momentområde	0,01 - 0,15 Nm
Samlet længde L	107 mm

Reverserbar aflæsning	cNm
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Vægt	60 g
Norm	DIN EN ISO 6789
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Feedback	udløsning
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Målemetode	Moment
Kalibrering	O3
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

KalibreringMomentskruetrækker på begge sider Maks.
moment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2