

## Værktøjssortiment A / 95 dele – basisudstyr



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 680560        |
| GTIN                | 2050001021847 |
| Artikelklasse       | 66H           |

### Beskrivelse

#### Anvendelse:

Gængse sortimenter til anbringelse i værkstedsvogne, filebænke, skuffeskabe etc.

#### Leveringsomfang:

**Tajima** båndmål: 1 stk. nr. 462300 str. 5

**DICK** halvrundfil, hugning 2: 1 stk. nr. 513200 str. 200

Filegreb af hårdt træ: 1 stk. nr. 519400 str. 120

Nøglefilesæt i metaletui: 1 stk. nr. 518950 (6 dele)

Stålbørste: 1 stk. nr. 575000 str. 4

**Stahlwille**® dobbelte gaffelnøgler, sæt: 1 stk. nr. 611000 str. 10 (6×7 - 27×30 mm)

**Stahlwille**® dobbelte ringnøgler, sæt: 1 stk. nr. 615500 str. 10 (6×7 - 27×30 mm)

Vinkelskruetrækkersæt til indvendig sekskant: 1 stk. nr. 626072 str. 8 (2 - 10mm)

**Stahlwille**® topnøglesortiment 1/2 tomme, inklusive drivdele: 1 stk. nr. 637916 str. 6 (28 dele)

**Wera** ligekærnskruetrækkersæt: 1 stk. nr. 660110 str. 6 (3,5 - 10 mm)

Spændingstester 150 – 250 V: 1 stk. nr. 665014 str. 2,5

**PB Swiss Tools** ligekærnskruetrækker, kort: 1 stk. nr. 664100 str. 6,5

**Wera** skruetrækker, kort, til Phillips-skruer: 1 stk. nr. 668260 str. 25

**Wera** skruetrækkersæt til Phillips-skruer: 1 stk. nr. 667710 str. 3 (3 dele)

**KNIPEX**® Kraft-kombinationstang, forkromet: 1 stk. nr. 700400 str. 180

**KNIPEX**® vandpumpetang: 1 stk. nr. 705900 str. 250

**KNIPEX**® skævbider, forkromet: 1 stk. nr. 724861 str. 160

**RENNSTEIG** fladmejsel: 1 stk. nr. 740500 str. 175  
**RENNSTEIG** dornsæt og kørner: 1 stk. nr. 745600 str. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)  
**GARANT** smedehammer: 1 stk. nr. 750110 str. 500  
**Wera** kunststofhammer med uretan-indsatser: 1 stk. nr. 754200 str. 32  
**PB Swiss Tools** syl med kunststofskaft: 1 stk. nr. 831600 str. 110  
**RENNSTEIG** trekant-hulskraber med træskaft: 1 stk. nr. 836010 str. 150  
**RENNSTEIG** fladskraber med træskaft: 1 stk. nr. 837020 str. 200  
**Tajima** universalkniv, 18 mm klinge: 1 stk. nr. 845030  
 Kunststof-smørekande med messingrør: 1 stk. nr. 083529 str. 80  
 Teleskopmagnetholder: 1 stk. nr. 081650 (længde 160 – 670 mm)  
 Lommelygte, LED: 1 stk. nr. 081437 BLACK

## Teknisk beskrivelse

|   |                   |
|---|-------------------|
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081557 LR3        |
| Antal medfølgende batterier                       | 3                 |
| Produkttype                                       | Værktøjssortiment |

## Tilbehør

|  |              |
|--|--------------|
| Kunststofhammer med polyuretan-baner Hammerhoved-<br>Ø 32 mm               | 754200 32    |
| Vandpumpetang Cobra® sort forkromet Hel længde 250<br>mm                   | 705900 250   |
| Skruetrækkersæt til Phillips, med Kraftform-skaft Antal<br>skruetrækkere 3 | 667710 3     |
| Dobbelte gaffelnøgler, sæt Antal nøgler 10                                 | 611000 10    |
| Fladskraber Klingelængde 200 mm  | 837020 200   |
| Kombinationstang, forkromet, med greb Hel længde 180<br>mm                 | 700400 180   |
| Teleskopmagnetholder   | 081650       |
| Syl med kunststofskaft Klingelængde 110 mm                                 | 831600 110   |
| Filegreb af hårdt træ Samlet længde 100 mm                                 | 519400 100   |
| LED-lommelygtemed batterier Farve BLACK                                    | 081437 BLACK |

|   |            |
|---|------------|
| Lille olieflaske i kunststof Kapacitet 80 ml                              | 083529 80  |
| Skruetrækkersæt til ligekærv, med Kraftform-skaft Antal skruetrækkere 6   | 660110 6   |
| Halvrundfil Længde uden angel 200 mm                                      | 513200 200 |
| Dornsæti kunststofholder Antal værktøjer 6                                | 745600 6   |
| Skævbider forkromet, med greb Hel længde 160 mm                           | 724860 160 |
| Spændingstester i specialkvalitet Skærbredde 2,5 mm                       | 665020 2,5 |
| Universalkniv med tokomponent-grebmed 1 klinge, 18 mm                     | 845030     |
| Topnøglesortiment 1/2"-firkant28 dele Type 6                              | 637916 6   |
| Skruetrækker til Phillipsskruer, med rundstålklinge Krydskærvstørrelse 2S | 668260 2S  |
| Skruetrækker til ligekærv, kort Skærbredde b 6,5 mm                       | 664100 6,5 |
| Fladmejsel Hel længde 175 mm  | 740500 175 |
| Trekantskraber Klingelængde 150 mm  | 836010 150 |
| Smedehammer medSkaftbeskyttelseskrave Vægt uden skaft 500 g               | 750110 500 |
| Sekskantnøglesætfor niklet Antal skruetrækkere 8                          | 626072 8   |
| HåndstålborsteStåltråd, glat 0,35 mm Antal besætningsrækker 4             | 575000 4   |
| Nøglefilsæt, 6 deleI bliketui   | 518950     |
| Båndmålekstra stabil Båndlængde 5 m                                       | 462300 5   |
| Dobbelte ringnøgler, sæt, dybt forkrøppede Antal nøgler 10                | 615500 10  |
| Skruetrækkersæt til ligekærv, med Kraftform-skaft Antal skruetrækkere 5   | 660110 5   |