

Elektronikværktøjsortiment, 118 dele uden kuffert



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	680405
GTIN	2050001016805
Artikelklasse	66H

Beskrivelse

Indhold:

GARANT skydelære: 1 stk. nr. 410100 str. 150

Stahlwille® ringgaffelnøgle: 1 stk. nr. 613500 af hver str. 3,2; 4; 5; 5,5; 7; 8; 10; 11; 13

Vinkelskruetrækkere til indvendig sekskant: 1 stk. af hver nr. 626038 str. 0,7; 0,9

1 stk. nr. 626037 af hver str. 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5

1 stk. af hver nr. 626039 str. 1/16; 3/32; 1/8; 3/16

GARANT-topnøglesortiment, 1/4 tomme: 1 stk. nr. 630325 str. SD (41 dele)

PB Swiss Tools elektriker-ligekærnskruetrækker: 1 stk. nr. 663000 af hver str. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5

PB Swiss Tools ligekærnskruetrækker, kort: 1 stk. nr. 664100 af hver str. 5,5; 8

PB Swiss Tools vinkelnøgle til ligekærnskruer: 1 stk. af hver nr. 664800 str. 4; 5,5

PB Swiss Tools vinkelnøgle til Phillips-skrue: 1 stk. af hver nr. 669400 str. 1; 2

PB Swiss Tools skruetrækker til Phillips-skrue: 1 stk. af hver nr. 668000 str. 0; 1; 2; 1K; 2K

Inspektionsspejl: 1 stk. nr. 081620 str. 23

Wera elektronik-ligekærnskruetrækker: 1 stk. af hver nr. 669900 str. 2,5; 3; 4

Wera elektronikskruetrækker til Phillips-skrue: 1 stk. af hver nr. 669905 str. 0; 1

Wera Pozidriv-elektronikskruetrækker: 1 stk. nr. 669910 str. 0

KNIPEX® vandpumpetang Cobra®: 1 stk. nr. 705800 str. 125

antimagnetisk pincet, spids: 1 stk. nr. 727520 str. AM

antimagnetisk pincet, forskudt / stump: 1 stk. nr. 727580 str. AM

antimagnetisk krydspincet, vinklet / stump: 1 stk. nr. 727700 str. AM

antimagnetisk udtrækningspincet, til Micro-Packages: 1 stk. nr. 727840 str. AM

antimagnetisk pincet, isoleret, spids: 1 stk. nr. 727920 str. AM
 Monterings-klemmetang: 1 stk. nr. 727950 str. 200
GARANT elektronikskævbider: 1 stk. nr. 726210 str. 125
GARANT elektronikspidstang: 1 stk. nr. 727170 str. 140
GARANT elektronikfladtang: 1 stk. nr. 727165 str. 140
GARANT vanadium-skævbider: 1 stk. nr. 723040 str. 160
GARANT automatisk afisoleringstang: 1 stk. nr. 728613 str. 6
 Afisoleringspincet: 1 stk. nr. 728770 str. 120
 Kablesaks, lille: 1 stk. nr. 730100 str. 160
 Splituddriver med tyll: 1 stk. nr. 748201 str. 9 (0,9 - 5,9 mm)
 Smedehammer med hickory-skaft: 1 stk. nr. 750100 str. 100
Tajima universalkniv med knækklinger: 1 stk. nr. 844900
 Skiftenøgle: 1 stk. nr. 813961 str. 150
 Isoleringstape, sort: 1 stk. nr. 083654 BLACK
 Lommelygte, LED: 1 stk. nr. 081437 BLACK
Bemærk:
Værktøjet leveres løst.

Teknisk beskrivelse

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081557 LR3
Antal medfølgende batterier	3
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Værktøjssortiment

Tilbehør

Unbrakonøgleforniklet sekskant 1,5 mm	626037 1,5
Unbrakonøgleforniklet sekskant 3/16 tommer	626039 3/16
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, Classicisoleret Skærbredde b 4 mm	663000 4
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, Classicisoleret Skærbredde b 5,5 mm	663000 5,5
Skruetrækker til Phillipsskruer, med kunststofskaft Krydskærvstørrelse 2K	668000 2K
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 5,5 mm	613500 5,5

Kunststof taske til 6-kantet vinkelskruetrækker Type 8	626250 8
Skruetrækker til ligekærv, kort Skærbredde b 8 mm	664100 8
Inspektionsspejl Spejlmål 23 mm	081620 23
Afisoleringsstang Til ledertværsnit 6 mm ²	728613 6
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, Classicisoleret Skærbredde b 2 mm	663000 2
Isolerbånd Farve BLACK	083654 BLACK
Unbrakonøgleforniklet sekskant 5 mm	626037 5
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 3,2 mm	613500 3,2
Smedehammer med Skaftbeskyttelseshylster Vægt uden skaft 100 g	750100 100
Skruetrækker til Phillipsskruer, med kunststof skaft Krydskærvstørrelse 1	668000 1
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 7 mm	613500 7
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 10 mm	613500 10
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 5 mm	613500 5
Unbrakonøglesofateret sekskant 0,9 mm	626038 0,9
Udtrækningspincet til Micropackages 8 – 14 pins Materiale AM	727840 AM
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, Classicisoleret Skærbredde b 2,5 mm	663000 2,5
Skruetrækker til ligekærv, kort Skærbredde b 5,5 mm	664100 5,5
Elektronikskruetrækker til PhillipsESD Krydskærvstørrelse 0	669905 0
Montageklemmetang med kliklås Hel længde 200 mm	727950 200
Vinkelnøgle til ligekærv Skærbredde b 4 mm	664800 4
Unbrakonøgleforniklet sekskant 4 mm	626037 4
Kraftskævbider, forkromet, med greb Hel længde 160 mm	723040 160
Unbrakonøgleforniklet sekskant 3/32 tommer	626039 3/32
Elektronikskruetrækker til ligekærv Kraftform-Micro, ESD Skærbredde b 2,5 mm	669900 2,5
Unbrakonøgleforniklet sekskant 1/16 tommer	626039 1/16

Skrueetrækker til Phillipsskruer, med kunststofskaft Krydskærvstørrelse 2	668000 2
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 8 mm	613500 8
Unbrakonøgleforniklet sekskant 2,5 mm	626037 2,5
Vinkelnøgle til Phillips Krydskærvstørrelse 1	669400 1
Unbrakonøgleforniklet sekskant 1,3 mm	626037 1,3
Pincet form AA lige, isoleret Materiale AM	727920 AM
Elektronikfladtang Hel længde 140 mm	727165 140
Elektronikskruetrækker til PozidrivESD Krydskærvstørrelse 0	669910 0
Skydelære Måleområde 150 mm	410100 150
LED-lommelygte med batterier Farve BLACK	081437 BLACK
Unbrakonøgleforniklet sekskant 3 mm	626037 3
Elektronikskruetrækker til ligekærvKraftform-Micro, ESD Skærbredde b 4 mm	669900 4
Elektronikskænbidere, normal hovedform Hel længde 125 mm	726210 125
Elektronikskruetrækker til PhillipsESD Krydskærvstørrelse 1	669905 1
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 4 mm	613500 4
Splituddriversæt med styretullei plastetui Antal splituddrivere 9	748201 9
Skrueetrækker til Phillipsskruer, med kunststofskaft Krydskærvstørrelse 1K	668000 1K
Elektronikskruetrækker til ligekærvKraftform-Micro, ESD Skærbredde b 3 mm	669900 3
Lille kabelsaks Hel længde 160 mm	730100 160
Skiftenøgle med greb Hel længde 150 mm	813961 150
Skrueetrækker til Phillipsskruer, med kunststofskaft Krydskærvstørrelse 0	668000 0
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 11 mm	613500 11
Pincet afsat, stump spids 2,5 mm bred, 120 mm, form 2a Materiale AM	727580 AM

Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 13 mm	613500 13
Vinkelnøgle til ligekærv Skærbredde b 5,5 mm	664800 5,5
Unbrakonøglefosfateret sekskant 0,7 mm	626038 0,7
Unbrakonøgleforniklet sekskant 1/8 tommer	626039 1/8
Afisoleringspincet med knive 0,6 mm Hel længde 120 mm	728770 120
Elektronikspidstang Hel længde 140 mm	727170 140
Topnøglesortiment 1/4"-firkant41 dele Type SD	630325 SD
Pincet spids, 125 mm form AA Materiale AM	727520 AM
Krydspincet stump/ afvinklet, 160 mm Materiale AM	727700 AM
Unbrakonøgleforniklet sekskant 2 mm	626037 2
Universalknivmed 3 klinger, 9 mm	844900
Vinkelnøgle til Phillips Krydskærvstørrelse 2	669400 2
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, Classicisoleret Skærbredde b 3,5 mm	663000 3,5
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 9 mm	613500 9
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 6 mm	613500 6
Vandpumpetang Cobra® sort forkromet Hel længde 125 mm	705800 125