

Montageværktøjssortiment, 90 dele med GARANT-værktøjskuffert



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

680275

GTIN

2050001016867

Artikelklasse

66H

Beskrivelse

Anvendelse:

Indeholder et **grundsortiment af meget høj kvalitet til vedligeholdelse og reparation af anlæg, maskiner, apparater etc.**

Leveringsomfang:

WIHA kunststofmestok 2 m: 1 stk. nr. 466200 str. 2

DICK højeffektiv fladfil med skaft: 1 stk. nr. 515000 str. 200

GARANT mini-bøjlesav: 1 stk. nr. 581195

GARANT ring-gaffelnøgle-sæt: 1 stk. nr. 613610 str. 9 (5,5 - 19 mm)

PB Swiss Tools Vinkelskruetrækkersæt til Torx®: 1 stk. nr. 624810 str. 8 (TX6 - TX25)

GARANT Sekskant-vinkeløglesæt med kuglehoved og holdefunktion i kunststofholder: 1 stk. nr. 627132 str. 9 (1,5 - 10 mm)

GARANT topnøglesortiment 1/4 tomme: 1 stk. nr. 630299 str. 6 (39 dele)

GARANT Lige-kærvskruetrækkersæt: 1 stk. nr. 660036 str. 6 (3,5 - 10 mm)

GARANT skruetrækker til Phillips: 1 stk. af hver nr. 667702 str. 1; 2

GARANT kombitang: 1 stk. nr. 700940 str. 180

KNIPEX® vandpumpetang: 1 stk. nr. 705800 str. 250

GARANT fladrundtang, vinklet: 1 stk. nr. 713440 str. 200

KNIPEX® indvendig låseringstang, lige: 1 stk. nr. 719790 str. J2

KNIPEX® udvendig låseringstang, lige: 1 stk. nr. 719890 str. A2

GARANT skævbider: 1 stk. nr. 724840 str. 160

PB Swiss Tools mejsel-dorn-sæt: 1 stk. nr. 745100 (6 dele)

Smedehammer med 3K-skaft: 1 stk. nr. 750450 str. 300

Kombi smede-/kunsthammer: 1 stk. nr. 754880 str. 30

GARANT værktøjskuffert: 1 stk. nr. 692790

Bemærk:

Værktøjet leveres løst.

Teknisk beskrivelse

Produkttype	Værktøjssortiment
-------------	-------------------

Tilbehør

Universalfladfil med skaft, specialhugning Længde uden angel 200 mm	515000 200
--	------------

Præcisionslåseringstang Type A2	719890 A2
---------------------------------	-----------

Skruetrækker til Phillips, med 2K-Haptoprene-skaft Krydskærvstørrelse 1	667690 1
--	----------

Smedehammer med 3K-skaft Vægt uden skaft 300 g	750450 300
--	------------

Skruetrækkersæt til lige-kærv, med 2K-Haptoprene-skaft Antal skruetrækkere 6	660031 6
---	----------

Tommestok i kunststof Længde 2 m	466200 2
----------------------------------	----------

Topnøglesortiment 1/4 tomme firkant 39 dele Type 6	630299 6
--	----------

Sekskant-vinkelnøglesæt, med holdekugleforkromet Antal skruetrækkere 9	627132 9
---	----------

Flad rundtang afvinklet, forkromet, med greb Hel længde 200 mm	713440 200
---	------------

Vandpumpetang Cobra® sort forkromet Hel længde 250 mm	705800 250
--	------------

Kombihammer Hammerhoved-Ø 30 mm	754880 30
---------------------------------	-----------

Ringgaffelnøglesæt Antal nøgler 9	613610 9
-----------------------------------	----------

Serviceværktøjskuffert i X-ABS med indstikslommer	692790
---	--------

Præcisionslåseringstang Type J2	719790 J2
---------------------------------	-----------

Kombinationstang, forkromet med 2K-greb Hel længde 180 mm	700940 180
Mejsel- og dornsæt i kunststofholderSpecialkvalitet Antal værktøjer 6	745100 6
Skruetrækker til Phillips, med 2K-Haptoprene-skaft Krydskærvstørrelse 2	667690 2
Ringgaffelnøglesæt Antal nøgler 9	613510 9
Vinkelskruetrækkersæt, til Torx®forkromet Antal skruetrækkere 8	624810 8
Mini grensavErgonomisk greb	581195
Skævbider forkromet, med greb Hel længde 160 mm	724840 160
Montageværktøjssortiment, 90 deleuden værktøjskuffert	680280