

KANON**Momentskruetrækker med skala, Maks. moment: 30cNm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	659949 30
GTIN	4580125347717
Artikelklasse	66F

Beskrivelse**Udførelse:**

Indstilles via mikrometerskala. Profileret letmetalhåndtag.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	30 cNm
Ø	16 mm
Skalaindelning 1 delstreg =	0,2 cNm
Display	analog
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Bitholder	F 6,3
Momentområde	2 - 30 cNm
Momentområde	0,02 - 0,3 Nm
Samlet længde L	107 mm

Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Norm	DIN EN ISO 6789
Målemetode	Moment
Vægt	60 g
Reverserbar aflæsning	cNm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Feedback	udløsning
Kalibrering	O3
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

KalibreringMomentskruetrækker på begge sider Maks. moment 0,04-20/2 Nm	020260 0,04-20/2
--	------------------