

Elektroniklærningeværktøjssortiment, 25 dele Med værktøjstaske



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	680440
GTIN	2050001017581
Artikelklasse	66H

Beskrivelse

Anvendelse:

Indeholder et grundsortiment af høj kvalitet til elektronikmekanikerlærninge, baseret på det eksisterende værkstedsudstyr.

Leveringsomfang:

GARANT skydelære: 1 stk. nr. 410100 str. 150

STABILA® trætommestok: 1 stk. nr. 465960 str. 2

DICK halvrundfil: 1 stk. nr. 513300 str. 250

Filegreb af hårdt træ: 1 stk. nr. 519400 str. 120

PUK® universalsav: 1 stk. nr. 581220 str. 150

Wera ligekærnskruetrækker, VDE-isoleret: 1 nr. 663100 af hver str. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Wera skruetrækker til Phillips, VDE-isoleret: 1 stk. af hver nr. 668600 str. 1; 2

KNIPEX® kombitang, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 701700 str. 160

KNIPEX® vandpumpetang, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 705740 str. 250

KNIPEX® fladtang, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 710300 str. 160

KNIPEX® rundtang, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 710700 str. 160

KNIPEX® fladruntang, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 713300 af hver str. 160; 200

GARANT elektronikskævbider: 1 stk. nr. 726210 str. 125

JOKARI® automatisk afisoleringstang: 1 stk. nr. 728622 str. 6

JOKARI® afisoleringsværktøj til alle gængse koaksialkabler: 1 stk. nr. 729806 str. RG58/59

GARANT smedehammer med hickory-skaft: 1 stk. nr. 750110 str. 300

Kunststofhammer: 1 stk. nr. 754200 str. 32
 Kabelkniv med trægreb, klapbar: 1 stk. nr. 844500 str. 1
PARAT® værktøjstaske: 1 stk. nr. 690200

Bemærk:**Værktøjet leveres løst.****Teknisk beskrivelse**

Produkttype	Værktøjssortiment
-------------	-------------------

Tilbehør

Fladtang forkrometVDE-isoleret Hel længde 160 mm	710300 160
Forkromet rundtangVDE-isoleret Hel længde 160 mm	710700 160
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 8 mm	663100 8
Afisoleringsstang, gunstig udførelse Til ledertværsnit 6 mm ²	728622 6
Elektronikskænbidere, normal hovedform Hel længde 125 mm	726210 125
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 3,5 mm	663100 3,5
Kabelkniv med trægreb, klapbar Type 1	844500 1
Trætommestok hvid Længde 2 m	465950 2
Elektrikerskruetrækker til Phillipsskruer, med Kraftform-skaftisoleret Krydskærvstørrelse 1	668600 1
Smedehammer medSkaftbeskyttelseskrave Vægt uden skaft 300 g	750110 300
Flad rundtang, ligeVDE-isoleret Hel længde 160 mm	713300 160
Universalsav „PUK” med universalklinge (310)Fast greb	581220
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 2,5 mm	663100 2,5
Vandpumpetang Alligator®VDE-greb Hel længde 250 mm	705740 250
	701700 160

Kombinationstænger, forkrometVDE-isoleret Hel længde 160 mm

Halvrundfil Længde uden angel 250 mm	513300 250
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 4 mm	663100 4
Montagetaske i læder med skillevæg	690200
Elektrikerskruetrækker til Phillipsskruer, med Kraftform-skaftisoleret Krydskærvstørrelse 2	668600 2
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 6,5 mm	663100 6,5
Skydelære Måleområde 150 mm	410100 150
Kunststofhammer med polyuretan-baner Hammerhoved-Ø 32 mm	754200 32
Afisolerer til antennekabel Til koaksialkabeltype RG58/59	729806 RG58/59
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 5,5 mm	663100 5,5
Filegreb af hårdt træ Samlet længde 120 mm	519400 120
Flad rundtang, ligeVDE-isoleret Hel længde 200 mm	713300 200
Elektroniklærningeværktøjssortiment, 25 deleuden værktøjstaske	680445