

**Spiralbor HSS N, ubelagt, Ø DC h8: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	116320 25
GTIN	4045197029744
Artikelklasse	12C

Beskrivelse**Udførelse:**

Overflade specialbehandlet, hvilket giver nedsat hældning **og forbedret spåntransport.**

Anbefaling:**Maksimal boreddybde:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530.**

Teknisk beskrivelse

Spånnotlængde L_c	160 mm
Nominal $\varnothing D_c$	25 mm
Antal skær Z	2
Tilspænding f i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,25 mm/o
Tolerance, nom. \varnothing	h8
Samlet længde L	281 mm
Morsekonus MK, størrelse	3
Norm	DIN 345
anbefalet maksimal boreddybde L_2	122,5 mm
Spidsvinkel	118 grader
Skaft	Morsekonus
Belægning	ubelagt

Skæremateriale	HSS
Type	N
Spiralvinkel	20-30 grader
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	25 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	25 m/min	K
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		