

Værktøjssortiment V / 100 dele – basisudstyr



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	680570
GTIN	2050001021854
Artikelklasse	66H

Beskrivelse

Anvendelse:

Gængse sortimenter til anbringelse i værkstedsvogne, filebænke, skuffeskabe etc.

Leveringsomfang:

Tajima båndmål: 1 stk. nr. 462300 str. 5

DICK halvrundfil 200 mm, hugning: 1 stk. nr. 513200 str. 200

Filegreb af hårdt træ: 1 stk. nr. 519400 str. 120

Nøglefilesæt i metaletui: 1 stk. nr. 518950 (6 dele)

Stålbørste: 1 stk. nr. 575000 str. 4

GARANT dobbelte gaffelnøgler, sæt: 1 stk. nr. 610610 str. 10 (6×7 - 27×30 mm)

GARANT dobbelte ringnøgler, sæt: 1 stk. nr. 615610 str. 10 (6×7 - 27×30 mm)

Vinkelskruetrækkersæt til indvendig sekskant: 1 stk. nr. 626072 str. 8 (2 - 10 mm)

Topnøglesortiment 1/2 tomme, inklusive drivdele: 1 stk. nr. 638018 str. 12 (33 dele)

Ligekærviskruetrækkersæt: 1 stk. nr. 660711 str. 5 (3,5 - 8 mm)

Spændingstester 150 – 250 V: 1 stk. nr. 665014 str. 2,5

PB Swiss Tools ligekærviskruetrækker, kort: 1 stk. nr. 664100 str. 6,5

PB Swiss Tools skruetrækker til Phillips kort: 1 stk. nr. 668000 str. 2K

Skruetrækkersæt til Phillips: 1 stk. nr. 668411 str. 3 (1-3)

GARANT Kraft-kombinationstang, forkromet: 1 stk. nr. 700340 str. 180

KNIPEX® vandpumpetang: 1 stk. nr. 705700 str. 250

GARANT skævbider forkromet: 1 stk. nr. 724840 str. 160

RENNSTEIG fladmejsel: 1 stk. nr. 740500 str. 175
RENNSTEIG dornsæt og kørner: 1 stk. nr. 745600 str. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
 Smedehammer: 1 stk. nr. 750125 str. 500
Wera kunststofhammer med uretan-indsatser: 1 stk. nr. 754200 str. 32
PB Swiss Tools syl, 200 mm lang med kunststofskaft: 1 stk. nr. 831600 str. 110
RENNSTEIG trekant-hulskraber med træskaft: 1 stk. nr. 836010 str. 150
RENNSTEIG fladskraber med træskaft: 1 stk. nr. 837020 str. 200
Tajima universalkniv, 18 mm klinge: 1 stk. nr. 845030 str. 2K
 Kunststof-smørekande med messingrør: 1 stk. nr. 083529 str. 80
 Teleskopmagnetholder: 1 stk. nr. 081650 (længde 160 – 670 mm)
 Lommelygte, LED: 1 stk. nr. 081437 BLACK

Teknisk beskrivelse

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081557 LR3
Antal medfølgende batterier	3
Produkttype	Værktøjsortiment

Tilbehør

Fladmejsel Hel længde 175 mm	740500 175
Fladskraber Klingelængde 200 mm	837020 200
Trekantskraber Klingelængde 150 mm	836010 150
Dobbelte gaffelnøgler, sæt Antal nøgler 10	610610 10
Syl med kunststofskaft Klingelængde 110 mm	831600 110
Halvrundfil Længde uden angel 200 mm	513200 200
Skruetrækkersæt til ligekærv, med kraftskaft Antal skruetrækkere 5	660711 5
Skævbider forkromet, med greb Hel længde 160 mm	724840 160
Topnøglesortiment 1/2"-firkant33 dele Type 12	638018 12
Skruetrækker til ligekærv, kort Skærbredde b 6,5 mm	664100 6,5
Kunststofhammer med polyuretan-baner Hammerhoved-Ø 32 mm	754200 32
Sekskantnøglesætfor Niklet Antal skruetrækkere 8	626072 8

Smedehammer Vægt uden skaft 500 g	750125 500
Skruetrækker til Phillipsskruer, med kunststofskaft Krydskærvstørrelse 2K	668000 2K
Spændingstester i specialkvalitet Skærbredde 2,5 mm	665020 2,5
LED-lommelygte med batterier Farve BLACK	081437 BLACK
Båndmålekstra stabil Båndlængde 5 m	462300 5
Kombinationstang, forkromet med 2K-grebsovertræk Hel længde 180 mm	700340 180
Skruetrækkersæt til Phillipsskruer, med kraftskaft Antal skruetrækkere 3	668411 3
Filegreb af hårdt træ Samlet længde 100 mm	519400 100
Nøglefilsæt, 6 dele i bliketui	518950
Teleskopmagnetholder	081650
Håndstålborste Ståltråd, glat 0,35 mm Antal besætningsrækker 4	575000 4
Universalkniv med tokomponent-greb med 1 klinge, 18 mm	845030
Lille olieflaske i kunststof Kapacitet 80 ml	083529 80
Dornsæti kunststofholder Antal værktøjer 6	745600 6
Vandpumpe tang med riller, forkromet Hel længde 250 mm	705000 250
Dobbelte ringnøgler, sæt, dybt forkrøppede Antal nøgler 10	615500 10