

**KANON****Momentskruetrækker med skala, Maks. moment: 60cNm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	659949 60
GTIN	4580125347533
Artikelklasse	66F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Indstilles via mikrometerskala. Profileret letmetalhåndtag.

**Funktion:**

Når det indstillede moment nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Bemærk:**

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

**Teknisk beskrivelse**

Ø	25 mm
Display	analog
Maks. moment	60 cNm
Skalainddeling 1 delstreg =	0,5 cNm
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Bitholder	F 6,3
Momentområde	5 - 60 cNm
Momentområde	0,05 - 0,6 Nm
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme

Samlet længde L	110 mm
Feedback	udløsning
Målemetode	Moment
Reverserbar aflæsning	cNm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Norm	DIN EN ISO 6789
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Vægt	99 g
Kalibrering	O3
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Produkttype	Momentskruetrækker

## Services

Kalibrering Momentskruetrækker på begge sider Maks. moment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2