

Montageværktøjssortiment, 59 dele med stålværktøjskasse



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	680300
GTIN	2050001016423
Artikelklasse	66H

Beskrivelse

Anvendelse:

Indeholder kvalitetsværktøj til **vedligeholdelse og reparation af anlæg, maskiner, apparater etc.**

Leveringsomfang:

STABILA® træommestok: 1 stk. nr. 466005 str. 2

Stålbørste: 1 stk. nr. 575000 str. 3

DICK værktødsfilesæt, hugning 2 med skaft, sorteret i rulletaske: 1 stk. nr. 517200 str. 200 (5 dele)

PUK® universalsav: 1 stk. nr. 581220 str. 150

GARANT Dobbelt-gaffelnøgle-sæt 6 – 34 mm med holder: 1 stk. nr. 610610 str. 12 (6x7 - 30x34 mm) med 1 stk. nr. 611500 str. 12

Sekskant-vinkelnøglesæt med kunststofholder: 1 stk. nr. 626072 str. 8 (2 - 10 mm)

PB Swiss Tools ligekærvskruestrækker: 1 stk. nr. 660910 str. 5 (3,5 - 8 mm)

PB Swiss Tools vinkelnøgle til ligekærv: 1 stk. nr. 664800 str. 6,5

PB Swiss Tools spændingstester indtil 250 V: 1 stk. nr. 665020 str. 3,5

PB Swiss Tools skruestrækker til Phillips-skruer: 1 stk. af hver nr. 668100 str. 1; 2

KNIPEX® kombinationstang: 1 stk. nr. 701500 str. 180

KNIPEX® vandpumpetang: 1 stk. nr. 705500 str. 250

KNIPEX® knibtang: 1 stk. nr. 706610 str. 210

Universal-gribetang: 1 stk. nr. 708205 str. 250

KNIPEX® fladrundtang med skær: 1 stk. nr. 713150 str. 160
 Indvendig låseringstang lige: 1 stk. nr. 719805 str. J2
 Udvendig låseringstang lige: 1 stk. nr. 719905 str. A2
KNIPEX® skævbider: 1 stk. nr. 724900 str. 160
RENNSTEIG fladmejsel: 1 stk. nr. 740500 str. 175
RENNSTEIG dornsæt og kørner: 1 stk. nr. 745600 str. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
 Smedehammer med hickory-skaft: 1 stk. nr. 750110 str. 300
 Kunststofhammer: 1 stk. nr. 754500 str. 32
PB Swiss Tools syl med firkantklinge: 1 stk. nr. 831700 str. 110
 Kabelkniv, fast: 1 stk. nr. 844300 str. 175
 Olieflaske i kunststof: 1 stk. nr. 083532 str. 125
 Isoleringstape, sort: 1 stk. nr. 083654 str. BLACK
 Markeringsstift, blå: 1 stk. nr. 085154 str. B
 Stålværktøjskasse: 1 stk. nr. 693455 str. 5/530

Bemærk:**Værktøjet leveres løst.****Teknisk beskrivelse**

Produkttype	Værktøjssortiment
-------------	-------------------

Tilbehør

Vandpumpetang med riller, kemisk sortfarvet Hel længde 250 mm	704900 250
Syl med firkantklinge og kunststofskaft Klingelængde 110 mm	831700 110
Skruetrækkersæt til ligekærv, med „multicraft“-kraftskaft Antal skruetrækkere 5	660910 5
Universalfilsæt 5 dele i rulletaskeHugning 2 Længde uden angel 200 mm	517200 200
HåndstålborsteStåltråd, glat 0,35 mm Antal besætningsrækker 3	575000 3
Låseringstang Type J2	719805 J2
Kunststofbeholder med udløbsrør Kapacitet 125 ml	083532 125
Dornsæti kunststofholder Antal værktøjer 6	745600 6

Skævbider poleret Hel længde 160 mm	724900 160
Universal-gribetang med prismekæbe Hel længde 250 mm	708205 250
Sekskantnøglesætfor Niklet Antal skruetrækkere 8	626072 8
Kunststofhammer med cellidor-baner Hammerhoved-Ø 32 mm	754500 32
Kabelkniv fast	844300
Smedehammer med Skaftbeskyttelseskrave Vægt uden skaft 300 g	750110 300
Skruetrækker til Phillipsskruer, med „multicraft“-kraftskaft Krydkærvstørrelse 1	668100 1
Flad rundtang lige, poleret Hel længde 160 mm	713150 160
Dobbelte gaffelnøgler, sæt Antal nøgler 12	610610 12
Skruetrækker til Phillipsskruer, med „multicraft“-kraftskaft Krydkærvstørrelse 2	668100 2
Stålværktøjskasse "Extra" Type 5/530	693455 5/530
Kraftig knibtang Hel længde 210 mm	706610 210
Låseringstang Type A2	719905 A2
Spændingstester i specialkvalitet Skærbredde 3,5 mm	665020 3,5
Fladmejsel Hel længde 175 mm	740500 175
Vinkelnøgle til ligekærv Skærbredde b 6,5 mm	664800 6,5
Isolerbånd Farve BLACK	083654 BLACK
Permanentmarker Dura-Ink® 15 Skrivefarve B	085154 B
Kombinationstang, poleret Hel længde 180 mm	701500 180
Universalsav „PUK“ med universalklinge (310)Fast greb	581220
Montageværktøjssortiment, 59 deleuden beholder	680305
Tommestok, gul Længde 2 m	466005 2