

Elektroniklæringleværktøjssortiment, 25 dele uden værktøjstaske



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	680445
GTIN	2050001017567
Artikelklasse	66H

Beskrivelse

Anvendelse:

Indeholder et grundsortiment af høj kvalitet til elektronikmekanikerlærninge, baseret på det eksisterende værkstedsudstyr.

Leveringsomfang:

GARANT skydelære: 1 stk. nr. 410100 str. 150

STABILA® trætomrestok: 1 stk. nr. 465960 str. 2

DICK halvrundfil: 1 stk. nr. 513300 str. 250

Filegreb af hårdt træ: 1 stk. nr. 519400 str. 120

PUK® universalsav: 1 stk. nr. 581220 str. 150

Wera ligekærvskruestrækker, VDE-isoleret: 1 nr. 663100 af hver str. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Wera skruestrækker til Phillips, VDE-isoleret: 1 stk. af hver nr. 668600 str. 1; 2

KNIPEX® kombitang, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 701700 str. 160

KNIPEX® vandpumpetang, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 705740 str. 250

KNIPEX® fladtang, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 710300 str. 160

KNIPEX® rundtang, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 710700 str. 160

KNIPEX® fladruntang, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 713300 af hver str. 160; 200

GARANT elektronikskævbider: 1 stk. nr. 726210 str. 125

JOKARI® automatisk afisoleringstang: 1 stk. nr. 728622 str. 6

JOKARI® afisoleringværktøj til alle gængse koaksialkabler: 1 stk. nr. 729806 str. RG58/59

GARANT smedehammer med hickory-skaft: 1 stk. nr. 750110 str. 300

Kunststofhammer: 1 stk. nr. 754200 str. 32

Kabelkniv med trægreb, klapbar: 1 stk. nr. 844500 str. 1

Bemærk:

Værktøjet leveres løst.

Teknisk beskrivelse

Produkttype	Værktøjssortiment
-------------	-------------------

Tilbehør

Kabelkniv med trægreb, klapbar Type 1	844500 1
Fladtang forkrometVDE-isoleret Hel længde 160 mm	710300 160
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 5,5 mm	663100 5,5
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 2,5 mm	663100 2,5
Vandpumpetang Alligator®VDE-greb Hel længde 250 mm	705740 250
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 8 mm	663100 8
Forkromet rundtangVDE-isoleret Hel længde 160 mm	710700 160
Elektronikskævnbidere, normal hovedform Hel længde 125 mm	726210 125
Filegreb af hårdt træ Samlet længde 120 mm	519400 120
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 3,5 mm	663100 3,5
Afisolierer til antennekabel Til koaksialkabeltype RG58/59	729806 RG58/59
Kunststofhammer med polyuretan-baner Hammerhoved-Ø 32 mm	754200 32
Trætommestok hvid Længde 2 m	465950 2
Smedehammer medSkaftbeskyttelseskrave Vægt uden skaft 300 g	750110 300
Elektrikerskruetrækker til Phillipsskruer, med Kraftform-skaftisoleret Krydskærvstørrelse 2	668600 2
Universalsav „PUK” med universalklinge (310)Fast greb	581220

Elektrikerskruetrækker til Phillipsskruer, med Kraftform-skaftisoleret Krydskærvstørrelse 1	668600 1
Kombinationstænger, forkrometVDE-isoleret Hel længde 160 mm	701700 160
Halvrundfil Længde uden angel 250 mm	513300 250
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 4 mm	663100 4
Afisoleringsstang, gunstig udførelse Til ledertværsnit 6 mm ²	728622 6
Flad rundtang, ligeVDE-isoleret Hel længde 160 mm	713300 160
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 6,5 mm	663100 6,5
Flad rundtang, ligeVDE-isoleret Hel længde 200 mm	713300 200
Skydelære Måleområde 150 mm	410100 150