

KANON**Momentskruetrækker med skala, Maks. moment: 120cNm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	659949 120
GTIN	4580125347540
Artikelklasse	66F

Beskrivelse**Udførelse:**

Indstilles via mikrometerskala. Profileret letmetalhåndtag.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Display	analog
Ø	30 mm
Skalainddeling 1 delstreg =	1 cNm
Maks. moment	120 cNm
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Bitholder	F 6,3
Momentområde	20 - 120 cNm
Momentområde	0,2 - 1,2 Nm
Samlet længde L	157 mm

Vægt	192 g
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Norm	DIN EN ISO 6789
Målemetode	Moment
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Reverserbar aflæsning	cNm
Feedback	udløsning
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Kalibrering	O3
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

Kalibrering Momentskruetrækker på begge sider Maks. moment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2