



Pneumatisk-hydraulisk popnittepistol TAURUS®, Type: 1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	770512 1
GTIN	4007081560009
Artikelklasse	74A

Beskrivelse

Udførelse:

Driftstrykk 5 – 7 bar. Aftagelig dornopsamlingsbeholder.

Fordel:

Det specielle **kæbesystem** sikrer en ekstra lang levetid og et sikkert greb om nittedornene. Lavt forbrug af trykluft takket være den dobbelte udnyttelse: Til placering **og** væksugning af nittedornen. Meget hurtig arbejds cyklus.

Leveringsomfang:

Monteringsnøgle str. 12/14 og str. 14/17

1 flaske hydraulikolie 100 ml og 1 olieefterfyldningsbeholder. Inklusive mundstykker 17/18, 17/20, 17/22.

Teknisk beskrivelse

Luftforbrug pr. nitte	1 l
Vægt	1,3 kg
Til popnitter af alle materialer op til	3,2 mm
Maks. dorn-Ø	2,5 mm
Slaglængde	15 mm

Til popnitter, stål / aluminium op til	4 mm
Slangetilslutning	6 mm
Montagekraft ved 5 bar	4200 N
Slangetilslutning	1/4 tommer
Produkttype	Popnittepistol