



## Præcisionslåseringstang, Type: J31



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 719790 J31    |
| GTIN                | 4003773048657 |
| Artikelklasse       | 73F           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Greb og led smedede. Led smedede, spidser i specialstål, meget præcist bearbejdet; indsatte og komprimerede i tangenheden.

Tang kemisk gråfarvet. Greb overtrukket med kunststof.

**Med indsatte præcisionsspidser. Form D – vinklede kæber 90°.**

#### Fordel:

Indsatte spidser med høj belastningsevne i kontinuerlig drift, op til 10 gange højere standtid i forhold til påskruede spidser.

#### Anvendelse:

Til montering og afmontering af låseringe.

#### Norm:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

### Teknisk beskrivelse

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Spids-Ø                     | 2,25 mm            |
| Form                        | D                  |
| Hel længde                  | 210 mm             |
| Til indvendige låseringe-Ø  | 40 - 100 mm        |
| Norm                        | DIN 5256 D         |
| Anvendelse, låseringstænger | Inderring, vinklet |
| Kæbeform                    | vinklet 90°        |

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Greb                         | overtrukket med kunststof |
| Materiale                    | Specialstål               |
| Materiale, spids             | Specialstål               |
| Overflade                    | kemisk gråfarvet.         |
| med begrænsningsanslag       | nej                       |
| Greb med fikseringsanordning | ja                        |
| Udskiftelig spids            | nej                       |
| Produkttype                  | Låseringstang             |