



Låseringstang, Type: A01



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	719905 A01
GTIN	4045197493101
Artikelklasse	72B

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet ud af ét stykke. Tang kemisk sortfarvet. Greb overtrukket med kunststof. **Form B – vinklede kæber 90°.**

Anvendelse:

Til montering og afmontering af låseringe.

Norm:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Teknisk beskrivelse

Spids-Ø	0,9 mm
Form	B
Hel længde	135 mm
Til udvendig låsering-Ø	3 - 10 mm
Norm	DIN 5254 B
Anvendelse, låseringstænger	Udvendig ring, vinklet
Kæbeform	vinklet 90°
Greb	overtrukket med kunststof

Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	kemisk sortfarvet
Udskiftelig spids	nej
Produkttype	Låseringstang