



## Låseringstang, Type: J3



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 719805 J3     |
| GTIN                | 4045197492661 |
| Artikelklasse       | 72B           |

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Smedet ud af ét stykke. Tang kemisk sortfarvet. Greb overtrukket med kunststof.

**Med indsatte præcisionsspidses. Form C – lige kæber.**

**Anvendelse:**

Til montering og afmontering af låseringe.

**Norm:**

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

### Teknisk beskrivelse

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Form                        | C                         |
| Hel længde                  | 225 mm                    |
| Til indvendige låseringe-Ø  | 40 - 100 mm               |
| Spids-Ø                     | 2,3 mm                    |
| Norm                        | DIN 5256 C                |
| Anvendelse, låseringstænger | Inderring, lige           |
| Kæbeform                    | lige                      |
| Greb                        | overtrukket med kunststof |
| Materiale                   | Krom-vanadium-stål        |
| Overflade                   | kemisk sortfarvet         |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Udkiftelig spids | nej           |
| Produkttype      | Låseringstang |