



## Låseringstang, Type: A11



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	719905 A11
GTIN	4045197493118
Artikelklasse	72B

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Smedet ud af ét stykke. Tang kemisk sortfarvet. Greb overtrukket med kunststof. **Form B – vinklede kæber 90°.**

**Anvendelse:**

Til montering og afmontering af låseringe.

**Norm:**

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	135 mm
Spids-Ø	1,3 mm
Form	B
Til udvendig låsering-Ø	10 - 25 mm
Norm	DIN 5254 B
Anvendelse, låseringstænger	Udvendig ring, vinklet
Kæbeform	vinklet 90°
Greb	overtrukket med kunststof

Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	kemisk sortfarvet
Udskiftelig spids	nej
Produkttype	Låseringstang