



Pneumatisk-hydraulisk popnittepistol TAURUS®, Type: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	770512 3
GTIN	4007081580007
Artikelklasse	74A

Beskrivelse

Udførelse:

Driftstrykk 5 – 7 bar. Aftagelig dornopsamlingsbeholder.

Fordel:

Det specielle **kæbesystem** sikrer en ekstra lang levetid og et sikkert greb om nittedornene. Lavt forbrug af trykluft takket være den dobbelte udnyttelse: Til placering **og** væksugning af nittedornen. Meget hurtig arbejds cyklus.

Leveringsomfang:

Monteringsnøgle str. 12/14 og str. 14/17

1 flaske hydraulikolie 100 ml og 1 olieefterfyldningsbeholder. Inklusive mundstykker 17/36, 17/40, 17/45.

Teknisk beskrivelse

Slaglængde	25 mm
Til popnitter, stål / aluminium op til	6,4 mm
Slangetilslutning	6 mm
Luftforbrug pr. nitte	4,8 l
Montagekraft ved 5 bar	14000 N

Vægt	1,9 kg
Maks. dorn-Ø	4,5 mm
Til popnitter af alle materialer op til	6,4 mm
Slangetilslutning	1/4 tommer
Produkttype	Popnittepistol