



Præcisionslåseringstang med begrænsningsanslag, Type: J1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	719792 J1
GTIN	4003773073864
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Med indstillelig begrænsningsanslag.

Form C – lige kæber.

Form D – vinklede kæber 90°.

Greb og led smedede. Led smedede, spidser i specialstål, meget præcist bearbejdet; indsatte og komprimerede i tangenheden.

Tang kemisk gråfarvet. Greb overtrukket med kunststof.

Med indsatte præcisionsspidser.

Fordel:

Indsatte spidser med høj belastningsevne i kontinuerlig drift, op til 10 gange højere standtid i forhold til påskruede spidser.

Anvendelse:

Til montering og afmontering af låseringe.

Norm:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Anvendelse, låseringstænger: Inderring, lige

Hel længde: 140 mm

Til indvendige låseringe-Ø: 12 - 25 mm

Spids-Ø: 1,25 mm

Teknisk beskrivelse

Spids-Ø	1,25 mm
Hel længde	140 mm

Til indvendige låseringe-Ø	12 - 25 mm
Form	C
Norm	DIN 5256 C
Anvendelse, låseringstænger	Inderring, lige
Kæbeform	lige
Greb	overtrukket med kunststof
Materiale	Specialstål
Materiale, spids	Specialstål
Overflade	kemisk gråfarvet.
med begrænsningsanslag	ja
Greb med fikseringsanordning	nej
Udskiftelig spids	nej
Produkttype	Låseringstang