

**Garant****Præcisionslåseringstang, Type: A2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	719870 A2
GTIN	4045197504111
Artikelklasse	71B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Greb og led smedede. Led smedede, spidser i specialstål, meget præcist bearbejdet; indsatte og komprimerede i tangenheden.

Sort tang. Hoved slebet. Greb overtrukket med kunststof. Led med **integreret åbnefjeder. Form A – lige kæber.**

**Fordel:**

Indsatte spidser med høj belastningsevne i kontinuerlig drift, op til 10 gange højere standtid i forhold til påskruede spidser.

**Anvendelse:**

Til montering og afmontering af låseringe.

**Norm:**

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

**Teknisk beskrivelse**

Form	A
Til udvendig låsering-Ø	19 - 60 mm
Spids-Ø	1,8 mm
Hel længde	180 mm
Norm	DIN 5254 A

Anvendelse, låseringstænger	Udvendig ring, lige
Kæbeform	lige
Greb	overtrukket med kunststof
Materiale	Specialstål
Materiale, spids	Specialstål
Overflade	sort
med begrænsningsanslag	nej
Led med integreret returfjeder	ja
Greb med fikseringsanordning	nej
Udskiftelig spids	nej
Produkttype	Låseringstang