

**Akku-Popnitte-møtrikværktøj FireBird®****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	770520
GTIN	4007081260039
Artikelklasse	74A

Beskrivelse**Udførelse:**

Batteridrevet værktøj til popnittemøtrikker op til maks. M10 aluminium, maks. M8 i stål og maks. M6 i specialstål.

Fordel:

Meget kraftig, stor ydelse pr. batteriopladning. Enkel og sikker opboring af opnittemøtrikkerne. Elektronisk styring af det indstillede placeringsslag. Hurtigskiftesystem til gevinddorne.

Leveringsomfang:

Inklusive hver 1 gevinddorn og mundstykke hver M4, M5 og M6, 1 unbrakonøgle, 2 x dobbelt gaffelnøgle SW 24 x 27, Li-ion-batteri nr. 770527 og lader nr. 770528 str.1 i en plastkuffert.

Teknisk beskrivelse

Slagkraft	13000 N
Vægt inklusive akku	2,1 kg
Akku-kapacitet	2 Ah
Batterispænding	14,4 V
Antal medfølgende akkuer	1

Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Popnittepistol

Tilbehør

Reservemundstykke med gevinddorn Type M4	770522 M4
Reservemundstykke med gevinddorn Type M5	770522 M5
Reservemundstykke med gevinddorn Type M6	770522 M6
Lithium-ion-hurtigskiftebatterier Kapacitans 2,0 Ah	770527 2,0
Lader Type 1	770528 1