



Låseringstang, Type: A6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	719895 A6
GTIN	4003773025009
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Greb af pladestål med fikseringsanordning. **Form A – lige kæber.**

Fordel:

Indsatte spidser med høj belastningsevne i kontinuerlig drift, op til 10 gange højere standtid i forhold til påskruede spidser.

Anvendelse:

Til montering og afmontering af låseringe.

Norm:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Teknisk beskrivelse

Til udvendig låsering-Ø	252 - 400 mm
Form	A
Hel længde	570 mm
Spids-Ø	4,5 mm
Norm	DIN 5254 A
Anvendelse, låseringstænger	Udvendig ring, lige
Kæbeform	lige
Greb	overtrukket med kunststof

Materiale	Valsestål, meget stabilt
Materiale, spids	Special-værktøjsstål, oliehardt
Overflade	sort pulverlakeret.
Greb med fikseringsanordning	ja
Udskiftelig spids	ja
Produkttype	Låseringstang

Tilbehør

Spidspar til låseringstang Form A6	719910 A6
------------------------------------	-----------