



Låseringstang, Type: A51



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	719895 A51
GTIN	4003773025023
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Greb af pladestål med fikseringsanordning. **Form B – vinklede kæber 90°.**

Fordel:

Indsatte spidser med høj belastningsevne i kontinuerlig drift, op til 10 gange højere standtid i forhold til påskruede spidser.

Anvendelse:

Til montering og afmontering af låseringe.

Norm:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Teknisk beskrivelse

Form	B
Spids-Ø	3,5 mm
Til udvendig låsering-Ø	122 - 300 mm
Hel længde	570 mm
Norm	DIN 5254 B
Anvendelse, låseringstænger	Udvendig ring, lige
Kæbeform	vinklet 90°
Greb	overtrukket med kunststof
Materiale	Valsestål, meget stabilt

Materiale, spids	Special-værktøjsstål, oliehardt
Overflade	sort pulverlakeret.
Greb med fikseringsanordning	ja
Udskiftelig spids	ja
Produkttype	Låseringstang

Tilbehør

Spidspar til låseringstang Form A51	719910 A51
-------------------------------------	------------