

HOLEX**Låseringstang 45° vinklet, Type: J4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	719845 J4
GTIN	4045197493224
Artikelklasse	72B

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet ud af ét stykke. Tang kemisk sortfarvet, greb overtrukket med kunststof.

Anvendelse:

Til montering og afmontering af låseringe.

Norm:

Svarer omtrent til **DIN 5256**.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	320 mm
Spids-Ø	3,2 mm
Til indvendige låseringe-Ø	85 - 140 mm
Norm	svarer omtrent til DIN 5256
Anvendelse, låseringstænger	Inderring, vinklet
Kæbeform	vinklet 45°
Greb	overtrukket med kunststof
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	kemisk sortfarvet
Udskiftelig spids	nej

Produkttype

Låseringstang