



Præcisionslåseringstang, Type: A21



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	719890 A21
GTIN	4003773048831
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Greb og led smedede. Led smedede, spidser i specialstål, meget præcist bearbejdet; indsatte og komprimerede i tangenheden.

Tang kemisk gråfarvet. Greb overtrukket med kunststof. Led med **integreret åbnefjeder**. **Form B – vinklede kæber 90°**.

Fordel:

Indsatte spidser med høj belastningsevne i kontinuerlig drift, op til 10 gange højere standtid i forhold til påskruede spidser.

Anvendelse:

Til montering og afmontering af låseringe.

Norm:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Teknisk beskrivelse

Til udvendig låsering-Ø	19 - 60 mm
Form	B
Hel længde	165 mm
Spids-Ø	1,8 mm
Norm	DIN 5254 B
Anvendelse, låseringstænger	Udvendig ring, vinklet
Kæbeform	vinklet 90°

Greb	overtrukket med kunststof
Materiale	Specialstål
Overflade	kemisk gråfarvet.
med begrænsningsanslag	nej
Led med integreret returfjeder	ja
Greb med fikseringsanordning	nej
Udskiftelig spids	nej
Produkttype	Låseringstang