



## Præcisionslåseringstang, Type: J4



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	719790 J4
GTIN	4003773048558
Artikelklasse	73F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Greb og led smedede. Led smedede, spidser i specialstål, meget præcist bearbejdet; indsatte og komprimerede i tangenheden.

Tang kemisk gråfarvet. Greb overtrukket med kunststof.

**Med indsatte præcisionsspidser. Form C – lige kæber.**

#### Fordel:

Indsatte spidser med høj belastningsevne i kontinuerlig drift, op til 10 gange højere standtid i forhold til påskruede spidser.

#### Anvendelse:

Til montering og afmontering af låseringe.

#### Norm:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

### Teknisk beskrivelse

Til indvendige låseringe-Ø	85 - 140 mm
Form	C
Hel længde	320 mm
Spids-Ø	3,2 mm
Norm	DIN 5256 C
Anvendelse, låseringstænger	Inderring, lige
Kæbeform	lige

Greb	overtrukket med kunststof
Materiale	Specialstål
Materiale, spids	Specialstål
Overflade	kemisk gråfarvet.
med begrænsningsanslag	nej
Greb med fikseringsanordning	ja
Udskiftelig spids	nej
Produkttype	Låseringstang