



Låseringstang, Type: J41



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	719805 J41
GTIN	4045197493026
Artikelklasse	72B

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet ud af ét stykke. Tang kemisk sortfarvet. Greb overtrukket med kunststof.

Med indsatte præcisionsspidses. Form D – vinklede kæber 90°.

Anvendelse:

Til montering og afmontering af låseringe.

Norm:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Teknisk beskrivelse

Form	D
Hel længde	320 mm
Spids-Ø	3,2 mm
Til indvendige låseringe-Ø	85 - 140 mm
Norm	DIN 5256 D
Anvendelse, låseringstænger	Inderring, vinklet
Kæbeform	vinklet 90°
Greb	overtrukket med kunststof
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	kemisk sortfarvet

Udkiftelig spids	nej
Produkttype	Låserringstang