



Låseringstang, Type: J0



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	719805 J0
GTIN	4045197492630
Artikelklasse	72B

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet ud af ét stykke. Tang kemisk sortfarvet. Greb overtrukket med kunststof.

Med indsatte præcisionsspidses. Form C – lige kæber.

Anvendelse:

Til montering og afmontering af låseringe.

Norm:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	135 mm
Form	C
Til indvendige låseringe-Ø	8 - 13 mm
Spids-Ø	0,9 mm
Norm	DIN 5256 C
Anvendelse, låseringstænger	Inderring, lige
Kæbeform	lige
Greb	overtrukket med kunststof
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	kemisk sortfarvet

Udskiftelig spids

nej

Produkttype

Låseringstang