

Garant**Præcisionslåseringstang, Type: A31****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	719870 A31
GTIN	4045197504173
Artikelklasse	71B

Beskrivelse**Udførelse:**

Greb og led smedede. Led smedede, spidser i specialstål, meget præcist bearbejdet; indsatte og komprimerede i tangenheden.

Sort tang. Hoved slebet. Greb overtrukket med kunststof. Led med **integreret åbnefjeder**. **Form B – vinklede kæber 90°**.

Fordel:

Indsatte spidser med høj belastningsevne i kontinuerlig drift, op til 10 gange højere standtid i forhold til påskruede spidser.

Anvendelse:

Til montering og afmontering af låseringe.

Norm:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Teknisk beskrivelse

Spids-Ø	2,3 mm
Hel længde	210 mm
Form	B
Til udvendig låsering-Ø	40 - 100 mm
Norm	DIN 5254 B

Anvendelse, låseringstænger	Udvendig ring, vinklet
Kæbeform	vinklet 90°
Greb	overtrukket med kunststof
Materiale	Specialstål
Materiale, spids	Specialstål
Overflade	sort
med begrænsningsanslag	nej
Led med integreret returfjeder	ja
Greb med fikseringsanordning	nej
Udskiftelig spids	nej
Produkttype	Låseringstang