



## Låseringstang, Type: J2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	719805 J2
GTIN	4045197492654
Artikelklasse	72B

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Smedet ud af ét stykke. Tang kemisk sortfarvet. Greb overtrukket med kunststof.

**Med indsatte præcisionsspidser. Form C – lige kæber.**

**Anvendelse:**

Til montering og afmontering af låseringe.

**Norm:**

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

### Teknisk beskrivelse

Spids-Ø	1,8 mm
Form	C
Til indvendige låseringe-Ø	19 - 60 mm
Hel længde	180 mm
Norm	DIN 5256 C
Anvendelse, låseringstænger	Inderring, lige
Kæbeform	lige
Greb	overtrukket med kunststof
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	kemisk sortfarvet

Udkiftelig spids	nej
Produkttype	Låseringstang