



Låseringstang, Type: A4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	719905 A4
GTIN	4045197493095
Artikelklasse	72B

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet ud af ét stykke. Tang kemisk sortfarvet. Greb overtrukket med kunststof. **Form A – lige kæber.**

Anvendelse:

Til montering og afmontering af låseringe.

Norm:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Teknisk beskrivelse

Form	A
Hel længde	320 mm
Spids-Ø	3,2 mm
Til udvendig låsering-Ø	85 - 140 mm
Norm	DIN 5254 A
Anvendelse, låseringstænger	Udvendig ring, lige
Kæbeform	lige
Greb	overtrukket med kunststof

Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	kemisk sortfarvet
Udskiftelig spids	nej
Produkttype	Låseringstang