

**Spiralbor HSS N, ubelagt, Ø DC h8: 30,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	116320 30,5
GTIN	4045197029850
Artikelklasse	12C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Overflade specialbehandlet, hvilket giver nedsat hældning **og forbedret spåntransport.**

**Anbefaling:****Maksimal boreddybde:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Bemærk:**

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530.**

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm/o
Antal skær Z	2
Spånnotlængde L <sub>c</sub>	180 mm
Nominel Ø D <sub>c</sub>	30,5 mm
Tolerance, nom. Ø	h8
Samlet længde L	301 mm
Morsekonus MK, størrelse	3
Norm	DIN 345
anbefalet maksimal boreddybde L <sub>2</sub>	134,3 mm
Spidsvinkel	118 grader
Skaft	Morsekonus
Belægning	ubelagt

Skæremateriale	HSS
Type	N
Spiralvinkel	20-30 grader
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	25 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	25 m/min	K
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		