

**Garant**
**Spiralbor HSS W, ubelagt, Ø DC h8: 8,4mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	114200 8,4
GTIN	4045197015921
Artikelklasse	11B

**Beskrivelse**
**Udførelse:**

Normal kernetykkelse uden kernestigning.

Præcist slebet spids.

Slebne, store spånrum med tætsiddende snoning.

Blankslebet overflade.

Med tilspidsning form C fra størrelse 2,0 mm.

**Anbefaling:**
**Maksimal boreddybde:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Teknisk beskrivelse**

Nominel Ø D <sub>c</sub>	8,4 mm
Antal skær Z	2
Spånnotlængde L <sub>c</sub>	75 mm
Tolerance, nom. Ø	h8
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	8,4 mm
Samlet længde L	117 mm
Tilspænding f i aluminium og kunststof, med lange spåner	0,18 mm/o
Norm	DIN 338
anbefalet maksimal boreddybde L <sub>2</sub>	62,4 mm
Spidsvinkel	130 grader
Skaft	Cylinderskaft

Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	W
Spiralvinkel	35-40 grader
Indvendig køling	nej
Farvering	gul
Produkttype	Spiralbor

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	45 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	40 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		