

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 16/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250036 16/09
GTIN	4045197925916
Artikelklasse	21T

Beskrivelse**Udførelse:**

PCLNR 95° borestænger til vendeskærsplatter CN.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	CN.. 09T3..
Samlet længde L	150 mm
Spændehøjde L ₂	15,25 mm
Knæled	259015 11
Midterforskydning L ₃	11 mm
Knæledsskrue	259018 9
Plattestørrelse	9 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Mindste forborings-Ø D _{min}	20 mm
ISO-kode holder	A16M PCLNR/L09
Skaft-Ø D _s	16 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2 mm	674242 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500