

Ansell**Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-618, Handskestørrelse: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094260 10
GTIN	10076490489448
Artikelklasse	04P

Beskrivelse**Udførelse:**

HyFlex® 11-618. Ekstremt tynd og alligevel robust handske takket være **18-gauge**-strikketeknik. Specielt velegnet til lette montagearbejder med høje krav til præcision, slutmontage af elektriske motorer, klimaanlæg, ledningsnet.

Udførelse reklametekst:

Tynd handske i fin strik til lette monteringsarbejder, med krav til høj præcision.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Åndbarhed	meget god
Gribeevne ved olie	god
Materiale, belægning	PU
silikonefri	nej

Varmebeskyttelse	kendes ikke
Føleevne	meget god
DMF-fri	nej
Gribeevne ved fugt	moderat
Handkestørrelse	10
Pasform	meget god
Serie	HyFlex®
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Universalhandsker
Indhold	12
Handskeegenskab	allergiker-hudvenlig
EN 388	3121X
Bæremateriale	Nylon
Belægning	PU
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Længde	195 mm
Farve	sort / blå
Vægt	7,4 g
Strikketeknologi	18G
Anvendelse	flergangsbrug
Materiale	PU
Skærebeskyttelsesklasse	T
Produkttype	Universalhandsker