

Ansell**Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-618, Handskestørrelse: 11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094260 11
GTIN	10076490488786
Artikelklasse	04P

Beskrivelse**Udførelse:**

HyFlex® 11-618. Ekstremt tynd og alligevel robust handske takket være **18-gauge**-strikketeknik. Specielt velegnet til lette montagearbejder med høje krav til præcision, slutmontage af elektriske motorer, klimaanlæg, ledningsnet.

Udførelse reklametekst:

Tynd handske i fin strik til lette monteringsarbejder, med krav til høj præcision.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	11
silikonefri	nej
DMF-fri	nej
Åndbarhed	meget god

Varmebeskyttelse	kendes ikke
Gribeevne ved fugt	moderat
Pasform	meget god
Føleevne	meget god
Gribeevne ved olie	god
Materiale, belægning	PU
Serie	HyFlex®
Handsketype	Universalhandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Indhold	12
Handskeegenskab	allergiker-hudvenlig
EN 388	3121X
Bæremateriale	Nylon
Belægning	PU
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Længde	195 mm
Farve	sort / blå
Vægt	7,4 g
Strikketeknologi	18G
Anvendelse	flergangsbrug
Materiale	PU
Skærebeskyttelsesklasse	T
Produkttype	Universalhandsker